


Sistemi di bloccaggio per piani grigliati

Altezza 25 mm, 45 mm e 125 mm



Sistemi di bloccaggio per piani grigliati



Design Sistemi di bloccaggio per piani grigliati



Blocco di aspirazione VCBL-R durante il bloccaggio di pannelli in truciolato

Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione

- Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
- Adatto per le più comuni dimensioni di griglia (larghezza scanalatura da 6 mm a 7,5 mm, profondità scanalatura da 6 mm a 7 mm)
- Adatto per la lavorazione complessa a cinque assi, come ad es. produzione di scanalature e rifilatura di pannelli
- Fissaggio semplice e veloce dei blocchi di aspirazione grazie agli angolari di fissaggio
- Serraggio sicuro e senza spostamento dei pezzi grazie alla speciale piastra di attrito sulla superficie della ventosa

Struttura

- Piano grigliato della macchina CNC (4)
- Blocco di aspirazione per piano grigliato (1) altezza totale 25 mm e 45 mm ideale per tutte le geometrie più comuni
- Adapter-Plate AP-R (5) in collegamento con VCBL-B (2)
- Mini-Plate ISMP-R (3) con Innospann Cup per layout di bloccaggio flessibili e la lavorazione dei pezzi sottili
- Tastatore integrato

I nostri punti di forza...

- Straordinaria forza di presa
- Esatta precisione dimensionale
- Ampia gamma di esecuzioni differenti
- Disponibili in varie altezze totali
- Svariati accessori e parti di ricambio

I vostri vantaggi...

- Massimo assorbimento di forze trasversali
- Consente la massima precisione nel processo di produzione
- Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
- Consentono lavorazione laterale complessa
- Sostituzione rapida, semplice e conveniente di accessori e pezzi di ricambio

