

Accesorios garras para obleas SWGm

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación

- Uso en combinación con garras para obleas SWGm



Accesorios garras para obleas SWGm

Diseño

- Módulo amortiguador / de aspiración para un diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm
- Sistema de soporte HRT con rosca interior M8x1, rosca interior M12x1 o como soporte universal
- Módulo de ventosa flotante SB5m para diámetro del tubo flexible de 4/2 mm
- Módulos de brida para integrar en diversos robots como ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli o una brida universal para el trabajo de acabado
- Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspirado de modo axial o lateral para diámetro exterior del tubo flexible de 14 mm
- Electroválvula CEM con anchura nominal de 2,5 o 1,5 mm

Lo más destacado del producto

-