

Присоски захвата за кромку для горячего формования SAOK HT2 (овальные)



Пригодность для применений индустриальной направленности

Применение

- Перемещение конструктивных деталей с краями и узкими радиусами
- Перемещение заготовок, которые, из-за своей конструкции, имеют несколько ровных поверхностей для вакуумного подбора
- Надежное перемещение при чрезвычайно большой силе удержания
- Чрезвычайно динамичное перемещение для сокращения времени цикла
- Перемещение листового металла в кузовных и прессовых цехах (горячая штамповка)
- Присоски не подходят для плоских компонентов



Присоски захвата за кромку для горячего формования SAOK HT2 (овальные)

Конструкция

- Прочная, с крепким краем, захватная присоска SAOK из HT2 овальной конструкции, с одиночной уплотнительной кромкой и внутренней поддержкой
- Соединительный ниппель надежно закреплен на присоске с помощью усиливающей вставки (очень надежное крепление)
- Присоски доступны в нескольких версиях с различными соединениями

Основные продукты

- Не содержащий силикона специальный материал HT2 гарантирует отсутствие LABS и устойчивость к температурам до 250°C
- Овальный кромочный вакуумный захват для вытянутых заготовок, штампованных или кузовных деталей
- Структурированная внутренняя опорная поверхность предотвращает слишком сильный захват и позволяет обеспечивать высочайшие поперечные силы
- Привулканизированный соединительный ниппель предотвращает повреждение и простой машины из-за утери захвата

