

## Zubehör Nadelgreifer SNG-AP



Zubehör Nadelgreifer SNG-AP

### Aufbau

- Haltersystem HTS: Bolzen mit Nut  $\varnothing$  19 mm oder Kugel  $\varnothing$  28,5 mm
- Befestigungsplatte: 38x15x11.5 mm, G1/4" Innengewinde
- Sensor-Satz für beide Endlagen mit Steckverbindung M12
- Steckverschraubung in schwenkbarer winkliger Ausführung für Schlauchaußendurchmesser 6 mm

### Eignung für branchenspezifische Anwendungen

#### Anwendung

- Zur Anbindung von Nadelgreifern an die Greifeinrichtung und die Medienversorgung.

### Produkthighlights

- Universell einsetzbar, da Tooling-Anbindung an verschiedenen Seiten des Greifers möglich
- Schnelle, zuverlässige Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke dank standardisierter Anbindemöglichkeiten
- Nachrüstbarer Sensor übermittelt Statusinformationen (Nadeln ausgefahren oder eingefahren) an Steuerung