


# Blocchi di aspirazione VCBL-G

Altezza 75 e 100 mm



Blocchi di aspirazione VCBL-G



Design Blocchi di aspirazione VCBL-G



Blocchi di aspirazione VCBL-G durante il bloccaggio di pannelli in truciolato

## Idonei per applicazioni specifiche del settore

### Applicazione

- Sistema di bloccaggio con il vuoto universale con attacco tubo flessibile per centri di lavorazione CNC con piano liscio (sistema a 2 circuiti)
- Diametro bocchetta 10 mm
- Consente il bloccaggio senza rischio di danneggiamento con la massima precisione e forza di presa

### Struttura

- Piano liscio (4) del centro di lavorazione CNC
- Blocco di aspirazione VCBL-G (1) con sistema con tubo a 2 circuiti per i piani lisci, disponibile nelle altezze 75 mm o 100 mm
- Innospann Quad-Base ISQB-G (5) per l'utilizzo con diverse Innospann ventose (2)
- Piano liscio in alluminio (3) con valvola magnetica per l'utilizzo con la serie VCBL-T

### I nostri punti di forza...

- Straordinaria forza di presa
- Esatta precisione dimensionale
- Ampia gamma di esecuzioni differenti
- Piastre di aspirazione di ricambio

### I vostri vantaggi...

- Massimo assorbimento di forze trasversali
- Consente la massima precisione nel processo di produzione
- Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
- Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione