

# 手動式スライドバルブ HSV

呼び寸法 7~24 mm



## 業界特有のアプリケーションへの適合性

### アプリケーション

- ・ 真空回路または圧縮エア回路の切替が可能な手動バルブ
- ・ 堅牢な設計のため、高頻度の切替に対応
- ・ モジュール式グリッパーシステムや各種搬送装置への組み込み
- ・ 任意の向きで設置可能



手動式スライドバルブ HSV

### 実現

- ・ 真鍮とアルミニウム製の手動式スライドバルブ
- ・ ロック機構付きタイプをラインアップ (HSV 12 3/2 G1/2-IG S、HSV 24 3/2 G3/4-IG S)
- ・ 操作しやすいスライド式
- ・ 2位置3方向バルブ

### 製品ハイライト

- ・ 真空エアおよび圧縮エアに対応し、様々な用途で使用可能
- ・ 幅広いラインアップのため使用環境に適したタイプを選択可能
- ・ 丈夫で摩耗しにくい金属製のため長期的に使用可能
- ・ 省スペースかつ優れた操作性
- ・ 大気開放可能なため、ワークの速やかなリリースが可能

## 形式表示方法 手動式スライドバルブ HSV

HSV	-	12	-	3/2	-	S
1		2		3		4

#### 1 - 製品仕様

タイプ	種類
HSV	手動式スライドバルブ

#### 2 - 呼び寸法

タイプ	サイズ
(例) 12	12 mm

#### 3 - 切替位置・方向

タイプ	種類
3/2	2位置3方向

#### 4 - オプション仕様

タイプ	種類
S	ロック機構付き

手動式スライドバルブ HSVは、すぐに接続できる製品として納品されます。

手動バルブ



## 手動式スライドバルブ HSV

呼び寸法 7~24 mm

### 🔍 発注データ 手動式スライドバルブ HSV

種類	製品コード
HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
HSV 8 3/2 G3/8-IG	10.05.07.00035
HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	10.05.07.00037
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	10.05.07.00038

### 📄 技術資料 手動式スライドバルブ HSV

種類	呼び寸法 [mm]	定格吸込流量 [m <sup>3</sup> /h]	定格吸込流量 [l/min]	圧力範囲 (作動圧) [bar]	質量 [kg]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	7	6	100	-0.95 ~ 10.00 bar	0.097
HSV 8 3/2 G3/8-IG	8	10	167	-0.95 ~ 10.00 bar	0.156
HSV 12 3/2 G1/2-IG	12	16	267	-0.95 ~ 10.00 bar	0.230
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	12	16	267	-0.95 ~ 10.00 bar	0.356
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	24	50	834	-0.95 ~ 10.00 bar	0.513


手動バルブ




# 手動式スライドバルブ HSV

呼び寸法 7~24 mm

## ④ デザインデータ 手動式スライドバルブ HSV



HSV



HSV S

手動バルブ



## 手動式スライドバルブ HSV

呼び寸法 7~24 mm

### 🔗 デザインデータ 手動式スライドバルブ HSV

種類	D1 [mm]	G1	L [mm]	LG1 [mm]	SW1 [mm]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	30	G1/4"-F	58.0	12	19
HSV 8 3/2 G3/8-IG	35	G3/8"-F	70.7	15	22
HSV 12 3/2 G1/2-IG	40	G1/2"-F	80.0	16	27
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	38	G1/2"-F	99.5	15	27
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	45	G3/4"-F	110.0	16	32