# 手動式2方向ボールバルブ KVZ

呼び寸法 8~50 mm





#### 業界特有のアプリケーションへの適合性



## アプリケーション

- ・ 真空回路や圧縮エア回路の手動での切替
- ・ モジュール式グリッパーシステムや各種搬送装置への組込み
- ・任意の向きで使用可能

手動式2方向ボールバルブ KVZ

#### デザイン

- ・ 真鍮製ボールバルブ (ハウジングとボール)
- ・テフロン製ガスケット
- ・ 2方向バルブ

#### 製品特徴

- ・ 真空エアおよび圧縮エアに使用でき、多用途かつ操作が容易
- ・ 幅広いラインアップのため使用環境に適したタイプを選択可 能
- ・ 丈夫で摩耗しにくい金属製のため長期的に使用可能

#### ✓ 発注コード 手動式2方向ボールバルブ KVZ

rvz		0	_	2/2	4		
1		2		3			
1 – 製品仕様				2 – 呼び寸	法	3 – 切替	位置•方向
タイプ 種類				タイプ	サイズ	タイプ	種類
KVZ 手動:	式2方向ボ	ニールバルブ		(例) 8	Ø 8 mm	2/2	2位置2方向

手動式2方向ボールバルブ KVZは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

#### ✓ 発注データ 手動式2方向ボールバルブ KVZ

型式	製品コード	
KVZ 8 2/2	10.05.08.00018	
KVZ 20 2/2	10.05.08.00007	
KVZ 32 2/2	10.05.08.00008	
KVZ 50 2/2	10.05.08.00009	

## 手動バルブ

# 手動式2方向ボールバルブ KVZ

呼び寸法 8~50 mm



## 📦 テクニカルデータ 手動式2方向ボールバルブ KVZ

型式	呼び寸法 [mm]	定格流量 [m³/h]	定格流量 [l/min]	圧力範囲(作動圧) [bar]	本体質量 [kg]
KVZ 8 2/2	8	10	168	-0.95 ~ 15.00 bar	0.077
KVZ 20 2/2	20	45	750	-0.95 ~ 15.00 bar	0.280
KVZ 32 2/2	32	100	1667	-0.95 ~ 15.00 bar	0.700
KVZ 50 2/2	50	310	5167	-0.95 ~ 15.00 bar	1.470


## 手動バルブ


# 手動式2方向ボールバルブ KVZ

呼び寸法 8~50 mm

# SCHMALZ

#### 🔟 デザインデータ 手動式2方向ボールバルブ KVZ





KVZ 8 KVZ 20 - 50

## 手動バルブ

# 手動式2方向ボールバルブ KVZ



呼び寸法 8~50 mm

## ⟨♂デザインデータ 手動式2方向ボールバルブ KVZ

型式	D1 [mm]	G1	G2	H [mm]	L [mm]	L2 [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]
KVZ 8 2/2	-	G1/4-F	G1/4"-M	38	39	-	11	9	21
KVZ 20 2/2	39	G3/4-F	-	70	54	120	12	-	31
KVZ 32 2/2	59	G1-1/4-F	-	125	77	155	16	-	48
KVZ 50 2/2	86	G2-F	-	151	106	155	20	-	66