

# Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm



## Eignung für branchenspezifische Anwendungen



### Anwendung

- Schlauchschelle SSB für die Fixierung von glatten Schläuchen
- Schlauchschelle SSD für die Fixierung von drahtverstärkten Schläuchen

Schlauchschellen SSB / SSD

### Aufbau

- Schlauchschelle aus verzinktem Stahl
- Stabile Gewindespindel für sichere Spannung

### Produkt-Highlights

- Schellen bis lichten Durchmesser 84 mm passend für alle angebotenen Schläuche
- Sicherer Halt für alle Vakuum-Schläuche dank stabiler Gewindespindel, auch mit Drahtspirale

### Bestellschlüssel Schlauchschellen SSB / SSD

|            |   |              |   |              |
|------------|---|--------------|---|--------------|
| <b>SSB</b> | – | <b>10-16</b> | – | <b>ST-VZ</b> |
| 1          |   | 2            |   | 3            |

#### 1 – Kurzbezeichnung

| Code | Ausführung                |
|------|---------------------------|
| SSB  | Glatte Schläuche          |
| SSD  | Drahtverstärkte Schläuche |

#### 2 – Spannbereich

| Code           | Spannbereich in mm |
|----------------|--------------------|
| 8-12...108-115 | ø 8-12 bis 108-115 |

#### 3 – Material

| Code  | Material        |
|-------|-----------------|
| ST-VZ | Stahl, verzinkt |

Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe

# Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm

## Bestelldaten Schlauchschellen SSB / SSD

| Typ               | Artikel-Nr.    | Zubehör                  | Artikel-Nr.    |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| SSB 8-12 ST-VZ    | 10.07.10.00158 | -                        | -              |
| SSB 10-16 ST-VZ   | 10.07.10.00001 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSB 12-20 ST-VZ   | 10.07.10.00159 | -                        | -              |
| SSB 12-22 ST-VZ   | 10.07.10.00160 | -                        | -              |
| SSB 16-27 ST-VZ   | 10.07.10.00002 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSB 20-32 ST-VZ   | 10.07.10.00003 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSB 23-35 ST-VZ   | 10.07.10.00161 | -                        | -              |
| SSB 32-50 ST-VZ   | 10.07.10.00004 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSB 40-60 ST-VZ   | 10.07.10.00005 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSB 60-80 ST-VZ   | 10.07.10.00006 | Abdeckkappe (rechteckig) | 20.12.01.00036 |
| SSD 24-27 ST-VZ   | 10.07.10.00086 | -                        | -              |
| SSD 28-32 ST-VZ   | 10.07.10.00087 | -                        | -              |
| SSD 35-40 ST-VZ   | 10.07.10.00018 | -                        | -              |
| SSD 37-42 ST-VZ   | 10.07.10.00019 | -                        | -              |
| SSD 42-46 ST-VZ   | 10.07.10.00156 | -                        | -              |
| SSD 43-48 ST-VZ   | 10.07.10.00020 | -                        | -              |
| SSD 45-50 ST-VZ   | 10.07.10.00157 | -                        | -              |
| SSD 57-62 ST-VZ   | 10.07.10.00036 | -                        | -              |
| SSD 60-68 ST-VZ   | 10.07.10.00017 | -                        | -              |
| SSD 65-70 ST-VZ   | 10.07.10.00098 | -                        | -              |
| SSD 76.5-84 ST-VZ | 10.07.10.00037 | -                        | -              |
| SSD 80-85 ST-VZ   | 10.07.10.00136 | -                        | -              |
| SSD 85-90 ST-VZ   | 10.07.10.00102 | -                        | -              |

## Technische Daten Schlauchschellen SSB / SSD

| Typ               | Spannbereich [mm] |
|-------------------|-------------------|
| SSB 10-16 ST-VZ   | 10,0 ... 16,0 mm  |
| SSB 12-20 ST-VZ   | 12,0 ... 20,0 mm  |
| SSB 12-22 ST-VZ   | 12,0 ... 22,0 mm  |
| SSB 16-27 ST-VZ   | 16,0 ... 27,0 mm  |
| SSB 20-32 ST-VZ   | 20,0 ... 32,0 mm  |
| SSB 23-35 ST-VZ   | 23,0 ... 35,0 mm  |
| SSB 32-50 ST-VZ   | 32,0 ... 50,0 mm  |
| SSB 40-60 ST-VZ   | 40,0 ... 60,0 mm  |
| SSB 60-80 ST-VZ   | 60,0 ... 80,0 mm  |
| SSB 8-12 ST-VZ    | 8,0 ... 12,0 mm   |
| SSD 24-27 ST-VZ   | 24,0 ... 27,0 mm  |
| SSD 28-32 ST-VZ   | 28,0 ... 32,0 mm  |
| SSD 35-40 ST-VZ   | 35,0 ... 40,0 mm  |
| SSD 37-42 ST-VZ   | 37,0 ... 42,0 mm  |
| SSD 42-46 ST-VZ   | 42,0 ... 46,0 mm  |
| SSD 43-48 ST-VZ   | 43,0 ... 48,0 mm  |
| SSD 45-50 ST-VZ   | 45,0 ... 50,0 mm  |
| SSD 57-62 ST-VZ   | 57,0 ... 62,0 mm  |
| SSD 60-68 ST-VZ   | 60,0 ... 68,0 mm  |
| SSD 65-70 ST-VZ   | 65,0 ... 70,0 mm  |
| SSD 76.5-84 ST-VZ | 76,5 ... 84,0 mm  |
| SSD 80-85 ST-VZ   | 80,0 ... 85,0 mm  |
| SSD 85-90 ST-VZ   | 85,0 ... 90,0 mm  |

## Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm

### Konstruktionsdaten Schlauchschellen SSB / SSD

| Typ               | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] |
|-------------------|---------|---------|--------|
| SSB 8-12 ST-VZ    | 8       | 12      | 9      |
| SSB 10-16 ST-VZ   | 10      | 16      | 9      |
| SSB 12-20 ST-VZ   | 12      | 20      | 9      |
| SSB 12-22 ST-VZ   | 12      | 22      | 9      |
| SSB 16-27 ST-VZ   | 16      | 27      | 9      |
| SSB 20-32 ST-VZ   | 20      | 32      | 9      |
| SSB 23-35 ST-VZ   | 23      | 35      | 9      |
| SSB 32-50 ST-VZ   | 32      | 50      | 9      |
| SSB 40-60 ST-VZ   | 40      | 60      | 9      |
| SSB 60-80 ST-VZ   | 60      | 80      | 9      |
| SSD 24-27 ST-VZ   | 24      | 27      | 12     |
| SSD 28-32 ST-VZ   | 28      | 32      | 12     |
| SSD 35-40 ST-VZ   | 35      | 40      | 13     |
| SSD 37-42 ST-VZ   | 37      | 42      | 13     |
| SSD 42-46 ST-VZ   | 42      | 46      | 18     |
| SSD 43-48 ST-VZ   | 43      | 48      | 15     |
| SSD 45-50 ST-VZ   | 45      | 50      | 18     |
| SSD 57-62 ST-VZ   | 57      | 62      | 15     |
| SSD 60-68 ST-VZ   | 60      | 68      | 15     |
| SSD 65-70 ST-VZ   | 65      | 70      | 13     |
| SSD 76.5-84 ST-VZ | 77      | 84      | 18     |
| SSD 80-85 ST-VZ   | 80      | 85      | 19     |
| SSD 85-90 ST-VZ   | 85      | 90      | 19     |