

Ventose a campana SAOG-S



Ventose a campana SAOG-S

Struttura

- Robusta e resistente ventosa SAOG-S di forma ovale con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
- Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
- Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
- Le ventose vengono fornite montate

Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione

- Manipolazione di lamiera con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
- Manipolazione di lamiera sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
- Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
- Manipolazione di lamiera lunghe (ad es. lamiera di rinforzo e nervature)
- Manipolazione senza spostamento di lamiera lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di macchine per taglio laser e punzonatura
- Manipolazione di lamiera con raggi di curvatura ridotti

Prodotti punti di forza

- Eccellente assorbimento delle forze trasversali grazie alla speciale struttura interna a ventosa
- Corsa di aspirazione molto elevata per un adattamento ottimale ai più svariati contorni del pezzo
- Il supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda
- Ventosa ovale per pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nastri
- Il labbro di tenuta morbido si adatta anche alle superfici curve