

Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK (Oval)



Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK (Oval)

Tasarım

- Malzeme: HT2
- Küçük yarıçaplı iş parçalarına en iyi adaptasyon için yumuşak sızdırmazlık dudağı
- Sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuzlar
- Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
- Maksimum dayanıklılık için vulkanize alüminyum takviye elemanı
- Vantuzlar monte edilmiş olarak teslim edilir

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Kenarları ve dar yarıçapları olan yapısal parçaların taşınması
- Vakumlama için küçük düz yüzeylerle tasarlanmış iş parçalarının taşınması
- Yağlı yüzeylerde bile son derece yüksek tutma kuvveti ile güvenilir proses
- Çevrim sürelerini kısaltmak için en yüksek dinamik kullanım
- Gövde atölyesi ve pres atölyesi uygulamaları için metal levhaların taşınması (soğuk ve sıcak şekillendirme)
- Vantuzlar düz bileşenler için uygun değildir

Ürün özellikleri

- Optimize edilmiş sızdırmazlık dudağı sayesinde mükemmel sızdırmazlık
- Yüksek tutma kuvvetleri sayesinde en kısa döngü süreleri
- Küçük tasarım esnek konumlandırma sağlar
- Silikonsuz malzeme HT2-65, sıcak şekillendirme için 250 °C'ye kadar kalıcı sıcaklığa dayanıklı
- HT2-65'ten yapılmış vantuz, sıcak şekillendirme için 250 °C'ye kadar kalıcı olarak sıcaklığa dayanıklıdır (silikonsuz)