フィルターメッシュ FD

直径 Ø16~55 mm










業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

- ・ 真空パッドの吸込みを阻害せずに、真空回路内への埃や汚れ の侵入を防ぐフィルターメッシュ
- ・ ワークが真空パッド内に引き込まれるのを防止




フィルターメッシュ FD



デザイン

- 多孔質ポリエチレン (焼結ポリエチレン) 製フィルターメッシュ (1)
- · ろ過精度: 120 μm
- ・ 真空パッド (2) に直接取付可能





木材板の搬送に使用されるフィルターメッシュ FD付きベローズ真空パッド

製品特徴

- ・ ワーク上の汚れの吸引を防止
- ・豊富なサイズラインアップで、真空パッド FGAやFGと共に多 彩な使い方が可能
- ・フィルターメッシュを取付けることでパッド本体の安定性を 高め、ワークがパッド内に引き込まれるのを防止
- ・ 真空パッドのベローズ部への取付が容易

真空パッド向けアクセサリ

フィルターメッシュ FD

直径 Ø16~55 mm



✓ 発注コード フィルターメッシュ FD

FD	-	16	-	120			
1		2		3			
1 – 製品仕様			2 - 直径		3 – ろ過精原	ŧ	
タイプ	種類			タイプ	サイズ	タイプ	ろ過精度
FD							

フィルターメッシュ FDはご希望の径で納品されます。

✓ 発注データ フィルターメッシュ FD

型式	製品コード
FD 16 120	10.01.06.02565
FD 18 120	10.01.06.02567
FD 22 120	10.01.06.02566
FD 27 120	10.01.06.02571
FD 30 120	10.01.06.02568
FD 34 120	10.01.06.02572
FD 38 120	10.01.06.02569
FD 44 120	10.01.06.02573
FD 55 120	10.01.06.02570

🔟 テクニカルデータ フィルターメッシュ FD

型式	ろ過精度 [μm]	真空パッドタイプ用
FD 16 120	120	FG20/FGA20
FD 18 120	120	FG25/FGA25
FD 22 120	120	FGA 22
FD 27 120	120	FG 32
FD 30 120	120	FGA 33
FD 34 120	120	FG 42
FD 38 120	120	FGA 43
FD 44 120	120	FG 52
FD 55 120	120	FGA 53


真空パッド向けアクセサリ

フィルターメッシュ FD

直径 Ø16~55 mm

🕍 デザインデータ フィルターメッシュ FD






FD

真空パッド向けアクセサリ

フィルターメッシュ FD



SCHMALZ

型式	D [mm]	L [mm]
FD 16 120	16	1.5
FD 18 120	18	1.5
FD 22 120	22	1.5
FD 27 120	27	1.5
FD 30 120	30	1.5
FD 34 120	34	1.5
FD 38 120	38	1.5
FD 44 120	44	1.5
FD 55 120	55	1.5