Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

Höhe 100 mm






Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
- Anwendung vorzugsweise im Massivholzbereich durch optimierte Sauger für den Einsatz bei hohen Schnittkräften
- Speziell abgestimmte Reibmaterialien garantieren bestmöglichen Halt und hohe Präzision
- Aufbau aus Aluminium schafft starke und steife Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
- Blocksauger werden über einen Vakuum-Kreis auf der Konsole fixiert, über den zweiten Vakuum-Kreis wird das Werkstück auf dem Sauger gespannt
- Verschiedene Saugflächen und Arbeitshöhen verfügbar

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2



Systemaufbau Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2



Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2 beim Aufspannen von Massivholz

Aufbau

- Dichtung (1) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
- Reibbelag (2) optimiert für Massivholzanwendungen
- Führungsleiste (3) passend für alle 2-Kreis-Konsolentische
- Robuster Grundkörper (4) aus Aluminium für maximale Steifigkeit und optimales Fräsergebnis

Produkt-Highlights

- Aufbau aus Aluminium garantiert vibrationsarme Verbindung zwischen Maschinentisch und Werkstück
- Spezieller Reibbelag für raue Oberflächen ermöglicht maximale Schnittparameter
- Verschiedene Arbeitshöhen verfügbar, je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung möglich

Spannmittel für 2-Kreis-Systeme

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2





Bestellschlüssel Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2



- i rodakterganzang

Code	Тур				
D-360	Um 360° drehbar				
Q	Quer montiert				

Der Blocksauger VCBL-A-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben aus Aluminium mit Reibbelag und Dichtung, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Aluminium mit integrierter Saugplatte unten

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring, Dichtrahmen Verfügbares Zubehör: Klemmeinheit

Bestelldaten Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

Тур			Abmessung (LxB):				
			160x120	125x75	120x50		
VCBL-A-K2	100	-	10.01.12.03204 🔇	-	-		
VCBL-A-K2	100	D-360	-	10.01.12.03612	10.01.12.03813		
VCRI-A-K2	100	0	-	10 01 12 03201	_		

Bestelldaten Ersatzteile Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

Тур		Ersatzteile	Artikel-Nr.				
VCBL-A-K2	160x120	Dichtring (geklebt)	DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20	10.01.12.03248			
VCBL-A-K2	125x75	Dichtring (geklebt)	DR 121/113x6 MOS NK-20	10.01.12.03247			
Тур	Ersatzteile	Ersatzteile			cel-Nr.		
VCBL-A-K2	Dichtrahmen	(unten)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.0	10.01.12.02191		

Bestelldaten Zubehör Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2


Zubehör	Artikel-Nr.		
Klemmeinheit	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990	

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2







Konstruktionsdaten Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2



VCBL-A-K2 D-360



VCBL-A-K2 Q



VCBL-A-K2 160x120

Spannmittel für 2-Kreis-Systeme

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2





(7) Konstruktionsdaten Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

Тур	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	R1 [mm]
VCBL-A- K2-120x50x100- D-360	50	115	60	100	84	120	170	_	128	45
VCBL-A- K2-125x75x100- D-360	75	115	80	100	84	125	170	-	128	45
VCBL-A- K2-125x75x100-Q	75	115	80	100	84	125	170	90	128	-
VCBL-A- K2-160x120x100	120	115	128	100	-	160	170	-	170	-
VCBL-A- K2-125x75x125-Q	75	115	80	125	109	125	170	90	128	-
VCBL-A- K2-160x120x125	120	115	128	125	-	160	170	-	170	_