ギア式クランプ SXT-CON-GB

ツーリングシステムにパイプやホルダーを接続するためのギア式クランプ





業界特有のアプリケーションへの適合性

・ 軽量かつ接合角度の調整が容易なギア式クランプ

なツーリング、クイックチェンジシステムに対応

・ モジュール式のため、最小限のパーツで幅広いアプリケー

・ プレスショップ、ボディショップにおける、あらゆる一般的

アプリケーション


ションに対応



ギア式クランプ SXT-CON-GB

デザイン

- ・ パイプクランプ (1) およびボールクランプ (2)
- ・ 10°ピッチで角度調整可能なギア式 (3)
- ・常に黒色(F)とグレー(M)の部品が交互に実装されている ため、安全に組み立て可能(4)



システムデザイン ギア式クランプ SXT-CON-GB



ツーリングの拡張性を高めるギア式クランプ SXT-CON-GB

製品特徴

- ・軽量かつ高耐久な6000系アルミを使用し、接合面もギア式で ずれにくく位置決め精度が高いため、ダイナミックな搬送プ ロセスに対応
- ・ シンプルなモジュール式のため、素早く容易に設計や組立て
- · 10°ピッチのフレキシブルな角度調整が可能で、幅広いアプリ ケーションに対応



ギア式クランプ SXT-CON-GB

ツーリングシステムにパイプやホルダーを接続するためのギア式クランプ

✓ 発注コード ギア式クランプ SXT-CON-GB

SXT-CON-GB	-	F-D25
1		2

1 - 製品仕様 タイプ 種類 SXT-CON-GB ギア式クランプ

2 - デザイ	(シ
タイプ	ネジ取付口 (本体色)、クランプ形状
F-D25	メネジ (黒)、パイプクランプ Ø 25 mm
F-D40	メネジ(黒)、パイプクランプØ40mm
F-1IN	メネジ (黒)、パイプクランプ Ø1インチ
M-D25	貫通穴(灰)、パイプクランプ Ø 25 mm
M-D40	貫通穴(灰)、パイプクランプ Ø 40 mm
MO-D40	貫通穴(灰)・ヒンジ式、 パイプクランプØ40mm
MO-1.5IN	貫通穴(灰)・ヒンジ式、
	パイプクランプØ1.5インチ
M-A3	貫通穴(灰)、ボールクランプØ28.5 mm
M-A5	貫通穴(灰)、ボールクランプØ32mm

ギア式パーツの組み合わせ

ギア式パーツ	組み合わせ可能なギア式パーツ	取付用アクセサリセット (ネジ、ワッシャ、スプリング)			
		取付ネジ	製品コード		
パイプクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179		
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181		
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x70	10.07.13.00179		
	SXT-EXT	M8x50	10.07.13.00175		
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175		
パイプクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181		
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182		
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181		
	SXT-EXT	M8x60	10.07.13.00177		
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177		
パイプクランプ (ヒンジ式)	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182		
SXT-CON-GB-MO-1,5IN /	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183		
SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x90	10.07.13.00182		
	SXT-EXT	M8x70	10.07.13.00179		
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178		
ボールクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181		
SXT-CON-GB-M-A3 /	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182		
SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181		
	SXT-EXT	M8x60	10.07.13.00177		
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176		
角度調整パーツ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174		
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176		
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x45	10.07.13.00174		
	SXT-EXT	M8x30	10.07.13.00173		
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172		
OAT-ANO-OBZ-INI	SXT-CON-GB-F-1IN SXT-EXT	M8x45 M8x30	10.07.13.00174 10.07.13.00173		



ギア式クランプ SXT-CON-GB

ツーリングシステムにパイプやホルダーを接続するためのギア式クランプ

ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。 ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ・ ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ・ ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- ・ 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング

✓ 発注データ ギア式クランプ SXT-CON-GB

型式	製品コード
SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
SXT-CON-GB-M-A2	10.07.13.00215

☆ 発注データ アクセサリ ギア式クランプ SXT-CON-GB

型式	アクセサリ		製品コード
SXT-CON-GB-M-D25	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-D40	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-D25	エクステンション(ギア付き)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-CON-GB-F-D40	エクステンション(ギア付き)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-CON-GB-MO-D40	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-A3	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-A5	接続(ギア付き)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-1IN	エクステンション(ギア付き)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-CON-GB-M-A2	組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177

🔌 テクニカルデータ ギア式クランプ SXT-CON-GB


型式	本体質量 [g]	材質
SXT-CON-GB-F-D25	100	アルミニウム
SXT-CON-GB-F-D40	105	アルミニウム
SXT-CON-GB-F-1IN	100	アルミニウム
SXT-CON-GB-M-A3	125	アルミニウム
SXT-CON-GB-M-A5	170	アルミニウム
SXT-CON-GB-M-D25	100	アルミニウム
SXT-CON-GB-M-D40	105	アルミニウム
SXT-CON-GB-MO-D40	195	アルミニウム
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	205	アルミニウム
SXT-CON-GB-M-A2	65	アルミニウム




ギア式クランプ SXT-CON-GB

ツーリングシステムにパイプやホルダーを接続するためのギア式クランプ

🔟 デザインデータ ギア式クランプ SXT-CON-GB







SXT-CON-GB D

SXT-CON-GB A / MO



ギア式クランプ SXT-CON-GB

ツーリングシステムにパイプやホルダーを接続するためのギア式クランプ

ダデザインデータ ギア式クランプ SXT-CON-GB

型式	B [mm]	D [mm]	d [mm]	d1 [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
SXT-CON- GB-F-D25	-	35	25	9	M8-F	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON- GB-F-D40	-	35	40	9	M8-F	66.0	25	49.5	26	22
SXT-CON- GB-F-1IN	-	35	26	9	M8-F	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON- GB-M-A3	25	35	29	9	-	59.5	21	58.5	32	-
SXT-CON- GB-M-A5	25	35	32	9	-	59.5	21	58.5	32	-
SXT-CON- GB-M-D25	-	35	25	9	-	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON- GB-M-D40	-	35	40	9	-	66.0	25	49.5	26	22
SXT-CON- GB-MO-D40	35	35	40	9	-	69.5	26	68.5	37	-
SXT-CON- GB- MO-1.5IN	35	35	39	9	-	69.5	26	68.5	37	-
SXT-CON- GB-M-A2	23	35	19	9	-	46.0	12	46.5	30	15

✓ マルチメディアによる製品紹介

メディア	リンク
製品紹介映像	https://vimeo.com/408410930