## ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

直角方向にアームを取付けるためのギア式コネクタ





### 業界特有のアプリケーションへの適合性




#### アプリケーション

- ・ 軽量かつ接合角度の調整が容易なギア式角度調整パーツ (パー ツの向きを直角に変換可能)
- ・ 最小限の異なる連動部品で、数多くのアプリケーションに幅 広く使用可能
- ・ プレスショップ、ボディショップにおける、あらゆる一般的 なツーリング、クイックチェンジシステムに対応



ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB



### デザイン

- ・ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB
- ・ 黒色 (ネジ取付口: メネジ) とグレー (ネジ取付口: 貫通穴) の パーツを交互に組み合わせるデザインのため、組み付け方法 が明確(1)

システムデザイン ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB



直角方向にアームを取付けられ、より幅広いツーリング形状に対応可能

#### 製品特徴

- ・ 最大出力でダイナミックなプロセスを実現するために最適化 され、形の合ったギアリングを備えた耐久性の高い軽量アン グルピース
- ・ リーンポートフォリオにより、多種多様なモジュールのシン プルな組立が可能
- · 一般的なツーリングシステムに対応し、10°ピッチの角度調整 によりフレキシブルに使用できます。



## ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

直角方向にアームを取付けるためのギア式コネクタ

### 桑 発注コード ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

 タイプ
 種類
 タイプ
 種類 (本体色)

 GB2
 ギア 2箇所
 F
 メネジ (黒色)

 M
 貫通穴 (灰色)

#### ギア式パーツの組み合わせ

角度調整パーツ

SXT-ANG

ギア式パーツ	組み合わせ可能なギア式パーツ	取付用アクセサリセット (ネジ、ワッシャ、スプリング)		
		取付ネジ	製品コード	
パイプクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179	
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181	
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x70	10.07.13.00179	
	SXT-EXT	M8x50	10.07.13.00175	
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175	
パイプクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181	
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182	
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181	
	SXT-EXT	M8x60	10.07.13.00177	
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177	
パイプクランプ (ヒンジ式)	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182	
SXT-CON-GB-MO-1,5IN /	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183	
SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x90	10.07.13.00182	
	SXT-EXT	M8x70	10.07.13.00179	
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178	
ボールクランプ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181	
SXT-CON-GB-M-A3 /	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182	
SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181	
	SXT-EXT	M8x60	10.07.13.00177	
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176	
角度調整パーツ	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174	
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176	
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x45	10.07.13.00174	
	SXT-EXT	M8x30	10.07.13.00173	
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172	

ギア式角度調整パーツ SXT-ANGは個別の製品として納品されます。 />ギア式角度調整パーツは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ・ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ・ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ ネジ取付口 貫通穴)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



# ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

直角方向にアームを取付けるためのギア式コネクタ

### ✓ 発注データ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

型式	製品コード
SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120

### (国) テクニカルデータ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB


型式	本体質量 [g]	材質
SXT-ANG-GB2-F	90	アルミニウム
SXT-ANG-GB2-M	80	アルミニウム



# ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

直角方向にアームを取付けるためのギア式コネクタ

### 🔌 デザインデータ ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB





# ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-GB

直角方向にアームを取付けるためのギア式コネクタ

### ⟨ヺデザインデータギア式角度調整パーツSXT-ANG-GB

型式	D [mm]	d [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]
SXT-ANG-GB2-F	35	-	M8-F	42.5	25	42.5	25
SXT-ANG-GB2-M	35	9	-	42.5	25	42.5	25

### 

メディア	リンク
製品紹介映像	https://vimeo.com/408410930