

マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム

業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション

マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) のツーリングシステムなどへの接続用ホルダー



マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム

デザイン

- ・ HTS: 単体取付用ホルダー
- ・ツーリング接続部: ボール (A3: Ø28.5 mm、A5: Ø32 mm)、"Apple-Core"シリンダ (A2: Ø19 mm)

製品特徴

- ・ 任意の面でグリッパーをツーリングに接続できるため、より 柔軟なハンド構成が可能
- ・ 様々なワークやアプリケーションへの迅速に対応可能

型式	製品コード
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589

(🛦) テクニカルデータ マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム


型式	サイズ	デザイン	材質	本体質量 [g]
HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	40x121	エンドウォール	アルミニウム	102
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	40x121	-	アルミニウム	-
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	40x121	エンドウォール	アルミニウム	115
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	40x121	-	アルミニウム	-
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	40x121	エンドウォール	アルミニウム	126
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	40x121	-	アルミニウム	-

マグネットグリッパー



マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム

(4) デザインデータ マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム



マグネットグリッパー



マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム

⊗ デザインデータ マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) 向けホルダーシステム

型式	B [mm]	D [mm]	d [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H4 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]	Y2 [mm]
HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	92	19.0	6	9.9	38	5.5	27	69.0	57	40	-
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	92	28.5	6	9.4	49	5.5	35	69.0	57	40	-
HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	92	32.0	6	9.4	50	5.5	35	69.0	57	40	-
HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	40	19.0	7	9.9	38	4.5	27	72.0	60	16	30
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	40	28.5	7	9.4	49	4.5	35	72.0	60	16	30
HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	40	32.0	7	9.4	50	4.5	35	72.0	60	16	30