


Blocksauger VCBL-S1

Für TV- und TVS-Systeme von SCM · Höhe 32,7 mm und 50 mm



Blocksauger VCBL-S1



Systemaufbau Blocksauger VCBL-S1

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung


- Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
- Die Blocksauger werden über die Konsole mechanisch vorfixiert
- Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
- TV-System von SCM = S1-System von Schmalz (Breite der Konsole 72,5 mm)
- TVS-System von SCM = S1-System von Schmalz mit Schlauchanschluss (Breite der Konsole 72,5 mm)

Aufbau

- Saugplatte oben (1) zur Fixierung des Werkstücks
- Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
- Schwalbenschwanz-Aufnahme (3) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
- Dichtrahmen (4) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole
- Tastventil (5) zur Aktivierung des Vakuums

Blocksauger VCBL-S1

Für TV- und TVS-Systeme von SCM · Höhe 32,7 mm und 50 mm



Produkt-Highlights

- Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge
- Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess
- Breites Produktspektrum bietet maximale Flexibilität und ermöglicht kurze Rüstzeiten
- Saugplatten ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Blocksauger VCBL-S beim Einsatz auf SCM-Konsolen

Bestellschlüssel Blocksauger VCBL-S1

VCBL-S1	–	120x50	–	32.7	–	D-360	–	TV
1		2		3		4		5

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
VCBL-S1	Blocksauger, SCM / Morbidelli TV-System

2 – Saugfläche

Code	LxB in mm
140x115...	140x115 bis 130x30
130x30	

3 – Höhe

Code	Höhe in mm
x32.7...	32,7 und 50
x50	

4 – Produktergänzung

Code	Typ
D-360	Um 360° drehbar

5 – Produktergänzung

Code	Typ
TV	Mit Tastventil
TV-S	Mit Tastventil und Schlauchanschluss

Der Blocksauger VCBL-S1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Dichtrahmen unten

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Dichtrahmen, Tastventil TV, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi

Blocksauger VCBL-S1

Für TV- und TVS-Systeme von SCM · Höhe 32,7 mm und 50 mm

Bestelldaten Blocksauger VCBL-S1

Typ				140x115	120x120	125x75	120x50	130x30
VCBL-S1	32,7	D-360	TV	10.01.12.01299	-	10.01.12.01302	10.01.12.01301	10.01.12.01300
VCBL-S1	32,7	-	TV	-	10.01.12.02317	10.01.12.02318	10.01.12.02319	10.01.12.02320
VCBL-S1	32,7	-	TV-S	-	10.01.12.02386	10.01.12.02387	10.01.12.02388	10.01.12.02389
VCBL-S1	50,0	D-360	TV	-	-	-	10.01.12.02271	-
VCBL-S1	50,0	-	TV	-	10.01.12.02969	10.01.12.03495	10.01.12.02591	-

Bestelldaten Ersatzteile Blocksauger VCBL-S1

Typ		Ersatzteile		Artikel-Nr.
VCBL-S1	120x120	Saugplatte (oben)	VCSP-O 120x120x16.5 TPE	10.01.12.00010
VCBL-S1	125x75	Saugplatte (oben)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
VCBL-S1	120x50	Saugplatte (oben)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
VCBL-S1	130x30	Ersatzteilsatz	ERS VCSP	10.01.12.01543

Typ	Ersatzteile		Artikel-Nr.
VCBL-S1	Tastventil	TV D9 4.3	10.01.12.02514

Typ	Ersatzteile		Artikel-Nr.
VCBL-S1	Dichtrahmen (unten)	VCDR 115.5x43x5 VCBL-S	10.01.12.03569


Bestelldaten Zubehör Blocksauger VCBL-S1

Typ		Zubehör		Artikel-Nr.
VCBL-S1	125x75	Saugplatte (oben)	Moosgummi-Saugplatte VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE	10.01.12.03511


Blocksauger VCBL-S1

Für TV- und TVS-Systeme von SCM · Höhe 32,7 mm und 50 mm


Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-S1



VCBL-S1 120x120



VCBL-S1 120x50, VCBL-S1 125x75, VCBL-S1 130x30



VCBL-S1 D-360

Blocksauger VCBL-S1

Für TV- und TVS-Systeme von SCM · Höhe 32,7 mm und 50 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-S1

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
VCBL-S1 120x120x32.7 TV	120	120	32,71	22,50	120	120	72,5
VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S	120	120	32,71	22,50	120	120	72,5
VCBL-S1 125x75x32.7 TV	75	120	32,71	20,00	125	120	72,5
VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S	75	120	32,71	20,00	125	120	72,5
VCBL-S1 120x50x32.7 TV	50	120	32,71	20,00	120	120	72,5
VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S	50	120	32,71	20,00	120	120	72,5
VCBL-S1 130x30x32.7 TV	30	120	32,71	20,00	130	120	72,5
VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S	30	120	32,71	20,00	130	120	72,5
VCBL-S1 120x120x50 TV	120	120	50,00	31,50	120	120	72,5
VCBL-S1 125x75x50 TV	75	120	50,00	37,71	125	120	72,5
VCBL-S1 120x50x50 TV	50	120	50,00	37,00	120	120	72,5

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R1 [mm]
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV	115	120	32,71	-	140	-	-	-
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV	75	120	32,71	15,0	125	120	72,5	13,8
VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV	50	120	32,71	16,0	120	120	72,5	41,3
VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV	50	120	50,00	31,5	120	120	72,5	41,3
VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV	30	120	32,71	15,0	130	120	72,5	41,3