



Blocksauger VCBL-B-HD

Höhe 48 mm und 74 mm



Blocksauger VCBL-B-HD



Systemaufbau Blocksauger VCBL-B-HD

Produkt-Highlights

- Hohe Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für prozesssichere Bearbeitung und vermeidet Ausschuss
- Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des breiten Anwendungsspektrums
- Drehbarkeit der Saugplatte ermöglicht flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie
- Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen von rauen Oberflächen
- Die Verschraubung von Sauger mit der Saugeraufnahme sorgt für herausragende Stabilität während der Bearbeitung

Bestellschlüssel Blocksauger VCBL-B-HD

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
- Flexibel einsetzbar für empfindliche und dünne Bauteile bis hin zu rauen Oberflächen und Massivholz
- Optimiert für hohe Schnittkräfte bei der Bearbeitung von Massivholz, Mineralwerkstoffen und Schichtstoffen
- Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen das Verschrauben mit der Saugeraufnahme
- Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben

Aufbau

- Tastventil (1) aus weichem Kunststoff
- Zentrale Schraube (2) zur Fixierung der drehbaren Saugplatte
- Anpassungsfähige Dichtschnur (3) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
- Saugplatte (4) ist drehbar und austauschbar, mit integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
- Schraube (5), um den robusten Grundkörper (6) fest mit der Saugeraufnahme zu verschrauben
- Adapter-Ring aus Kunststoff für die Standardsaugeraufnahme von Biesse (7)

Blocksauger VCBL-B-HD

Höhe 48 mm und 74 mm

VCBL-B-HD	-	140x130	-	x48	-	S-360-15	-	TV
1		2		3		4		5

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
VCBL-B-HD	Blocksauger, Heavy Duty, Biesse-System

2 – Saugfläche

Code	LxB in mm
140x130...	140x130 bis 128x60
128x60	

3 – Höhe

Code	Höhe in mm
x48...	48 bis 74
x74	

4 – Produktergänzung

Code	Typ
S-360-15	In 15°-Schritten drehbar

5 – Produktergänzung

Code	Typ
TV	Mit Tastventil

Der Blocksauger VCBL-B-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte, drehbar
- Grundkörper aus Aluminium

Verfügbare Ersatzteile: Tastventil, Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring

Bestelldaten Blocksauger VCBL-B-HD

Typ				Abmessung (LxB):		
				140x130	128x75	128x60
VCBL-B-HD	74	S-360-15	TV	10.01.12.05392	10.01.12.05393	10.01.12.05394
VCBL-B-HD	48	S-360-15	TV	10.01.12.05395	10.01.12.05396	10.01.12.05397

Bestelldaten Ersatzteile Blocksauger VCBL-B-HD

Typ	Ersatzteile			Artikel-Nr.
VCBL-B-HD	140x130	Saugplatte (oben)	VCSP-O 140x130x19.5 RB AL	10.01.12.05404
VCBL-B-HD	128x75	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
VCBL-B-HD	128x60	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310

Typ	Ersatzteile			Artikel-Nr.
VCBL-B-HD	140x130	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x476	10.01.12.05401
VCBL-B-HD	128x75	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x348 MOS	10.01.12.05227
VCBL-B-HD	128x60	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x318 MOS	10.01.12.05307

Ersatzteile	Artikel-Nr.	
Tastventil	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Zylinderschraube	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073


Spannmittel für Systeme von Biesse*



Blocksauger VCBL-B-HD

Höhe 48 mm und 74 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-B-HD



VCBL-B-HD

Blocksauger VCBL-B-HD

Höhe 48 mm und 74 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-B-HD

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-B-HD 140x130x48 S-360-15 TV	130	130	48	140	130
VCBL-B-HD 140x130x74 S-360-15 TV	130	130	74	140	130
VCBL-B-HD 128x75x48 S-360-15 TV	75	135	48	128	138
VCBL-B-HD 128x75x74 S-360-15 TV	75	135	74	128	138
VCBL-B-HD 128x60x48 S-360-15 TV	60	135	48	128	138
VCBL-B-HD 128x60x74 S-360-15 TV	60	135	74	128	138

Multimediale Produktpräsentation

Medium	Link
Produktvideo	https://vimeo.com/178568158 https://vimeo.com/194825718 https://vimeo.com/193843911 https://vimeo.com/260009479