

真空クランプブロック VCBL-B-HD


高さ: 48 mm、74 mm



業界特有のアプリケーションへの適合性

アプリケーション


- ・ 吸着カップを取り付け可能な、Biesse (ビエッセ) 社製コンソールシステム向け真空クランプブロック
- ・ 薄くデリケートなワークから粗い表面の無垢材までフレキシブルに対応
- ・ 無垢材、無垢材の表面、積層材を加工する際の大きい負荷に適合
- ・ 取付け方向の追加により、吸着プレートをネジ式で取付可能
- ・ タッチバルブを内蔵しているため、使用していないブロックをマシンテーブル上に設置したまま使用可能



真空クランプブロック VCBL-B-HD

デザイン

- ・ (1) 柔らかいプラスチック製タッチバルブ
- ・ (2) 吸着プレート取付: 回転して調整可能
- ・ (3) 凹凸のある表面もしっかりと追従するシーリングコード
- ・ (4) 交換・回転可能な吸着プレート: 内蔵されたNFCタグにより製品データをスマートフォンで読み出し可能
- ・ ネジ (5) を使用してメインボディ (6) と吸着カップをしっかりと固定
- ・ (7) Biesse (ビエッセ) 社カップホルダーに対応したプラスチック製アダプタリング



システムデザイン 真空クランプブロック VCBL-B-HD

製品特徴

- ・ 高い保持力と安定性により、加工精度の向上に寄与
- ・ 幅広い用途に対応するため、セットアップ時間の削減が可能
- ・ 吸着面を回転でき、ワークの形状に合わせて柔軟に調整することが可能
- ・ 柔軟なシーリングにより表面の粗いワークにも対応可能
- ・ 吸着プレートはネジ式で固定されるため、加工中も高い安定性を実現

🔗 発注コード 真空クランプブロック VCBL-B-HD

真空クランプブロック VCBL-B-HD

高さ: 48 mm、74 mm

VCBL-B-HD 1	-	140x130 2	-	x48 3	-	S-360-15 4	-	TV 5
----------------	---	--------------	---	----------	---	---------------	---	---------

1 - 製品仕様

タイプ	種類
VCBL-B-HD	真空クランプブロック, 高耐久仕様, ビエッセ社製コ ンソール向け

2 - 吸着面サイズ

タイプ	サイズ (mm)
140x130...	140x130 ~ 128x60
128x60	

3 - クランプブロックの高さ

タイプ	高さ (mm)
x48...	48 ~ 74
x74	

4 - オプション仕様

タイプ	種類
S-360-15	360°回転 (15°刻み)

5 - オプション仕様

タイプ	種類
TV	タッチバルブ付き

真空クランプブロックVCBL-B-HDは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです:

- ・ 吸着プレート: 回転可能
- ・ アルミ製メインボディ

スペアパーツ: タッチバルブ、シーリングコード、吸着プレート、取付ネジ (M10)、Oリング

📺 マルチメディアによる製品紹介

メディア

製品紹介映像

リンク

<https://vimeo.com/178568576>
<https://vimeo.com/194826873>
<https://vimeo.com/193850139>
<https://vimeo.com/260009196>