


Blocksauger VCBL-S6-HD

Höhe 75 mm und 110 mm



Blocksauger VCBL-S6-HD



Systemaufbau Blocksauger VCBL-S6-HD

Produkt-Highlights

- Höhere Haltekraft und Querkraftaufnahme sorgt für prozesssichere Bearbeitung und vermeidet Ausschuss
- Einsparung von Rüstvorgängen aufgrund des breiten Anwendungsspektrums
- Drehbarkeit der Saugplatte ermöglicht flexible Anpassung an die Werkstückgeometrie
- Anpassungsfähige Dichtung erlaubt das Spannen von rauen Oberflächen
- Die Verschraubung des Saugers mit der Saugeraufnahme sorgt für herausragende Stabilität während der Bearbeitung

Bestellschlüssel Blocksauger VCBL-S6-HD

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Modulares System zum Einsatz auf Konsolentischen der Marken SCM und Morbidelli, kompatibel mit der Erstausrüstung
- Von empfindlichen und dünnen Bauteilen bis hin zu rauen Oberflächen und Massivholz flexibel einsetzbar
- Optimiert für hohe Schnittkräfte bei der Bearbeitung von Massivholz, Mineralwerkstoffen und Schichtstoffen
- Durch das integrierte Tastventil können nicht benötigte Blocksauger auf dem Maschinentisch verbleiben
- Durch Zubehör Schaltnocken und Magnet auch für Maschinentische Flexmatic mit Positionierautomatik und Start/Pilot mit Positionserkennung einsetzbar

Aufbau

- Tastventil (1) aus weichem Kunststoff
- Zentrale Schraube (2) zur Fixierung der drehbaren Saugplatte
- Anpassungsfähige Dichtschnur (3) auch für strukturierte Oberflächen nutzbar
- Saugplatte (4) ist drehbar und austauschbar, mit integriertem NFC-Tag zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
- Schraube (8), um den robusten Grundkörper (5) fest mit der Saugeraufnahme (7) zu verschrauben
- Adapter-Ring (6) aus Kunststoff als Schnittstelle zur Saugeraufnahme

Blocksauger VCBL-S6-HD

Höhe 75 mm und 110 mm

VCBL-S6-HD	–	140x130	–	x75	–	S-360-15	–	TV
1		2		3		4		5

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
VCBL-S6-HD	Blocksauger, Heavy Duty, SCM / Morbidelli TV-Systeme
VCBL-S6-HD-CUP	Sauger-Cup, Heavy Duty, SCM / Morbidelli TV-Systeme

2 – Saugfläche

Code	LxB in mm
140x130...	140x130 bis 128x60
128x60	

3 – Höhe

Code	Höhe in mm
x50...	50 bis 110
x110	

4 – Produktergänzung

Code	Typ
S-360-15	In 15°-Schritten drehbar

5 – Produktergänzung

Code	Typ
TV	Mit Tastventil

Der Blocksauger VCBL-S6-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte, drehbar
- Grundkörper aus Aluminium

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte, Schraube M10, O-Ring

Verfügbare Zubehörteile: Schaltnocken, Magnet für Start und Pilot Maschinentische

Bestelldaten Blocksauger VCBL-S6-HD

Typ	Abmessung (LxB):				
	75	110	85		
VCBL-S6-HD	75	TV	10.01.12.05500	10.01.12.05502	10.01.12.05503
VCBL-S6-HD	110	TV	10.01.12.05504	10.01.12.05505	10.01.12.05506
VCBL-S6-HD-CUP	50	TV	10.01.12.05386	10.01.12.05387	10.01.12.05388
VCBL-S6-HD-CUP	85	TV	10.01.12.05389	10.01.12.05390	10.01.12.05391

Bestelldaten Ersatzteile Blocksauger VCBL-S6-HD

Typ	Ersatzteile		Artikel-Nr.	
VCBL-S6-HD	140x130	Saugplatte (oben)	VCSP-O 140x130x19.5 RB AL	10.01.12.05404
VCBL-S6-HD	128x75	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
VCBL-S6-HD	128x60	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
VCBL-S6-HD-CUP	140x130	Saugplatte (oben)	VCSP-O 140x130x19.5 RB AL	10.01.12.05404
VCBL-S6-HD-CUP	128x75	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
VCBL-S6-HD-CUP	128x60	Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310

Typ	Ersatzteile		Artikel-Nr.	
VCBL-S6-HD	140x130	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x476	10.01.12.05401
VCBL-S6-HD	128x75	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x348 MOS	10.01.12.05227
VCBL-S6-HD	128x60	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x318 MOS	10.01.12.05307
VCBL-S6-HD-CUP	140x130	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x476	10.01.12.05401
VCBL-S6-HD-CUP	128x75	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x348 MOS	10.01.12.05227
VCBL-S6-HD-CUP	128x60	Dichtprofil	DI-PROF 4x6x318 MOS	10.01.12.05307

Ersatzteile		Artikel-Nr.
Tastventil	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Zylinderschraube	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073


Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli*



Blocksauger VCBL-S6-HD

Höhe 75 mm und 110 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-S6-HD



VCBL-S6-HD, VCBL-S6-HD-CUP

Blocksauger VCBL-S6-HD

Höhe 75 mm und 110 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-S6-HD

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
VCBL-S6-HD 140x130x75 TV	130	130	75	140	130	104
VCBL-S6-HD 128x75x75 TV	75	135	75	128	138	104
VCBL-S6-HD 128x60x75 TV	60	135	75	128	138	104
VCBL-S6-HD 140x130x110 TV	130	130	110	140	130	104
VCBL-S6-HD 128x75x110 TV	75	135	110	128	138	104
VCBL-S6-HD 128x60x110 TV	60	135	110	128	138	104
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x50 TV	130	130	50	140	130	-
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x50 TV	75	135	50	128	138	-
VCBL-S6-HD-CUP 128x60x50 TV	60	135	50	128	138	-
VCBL-S6-HD-CUP 140x130x85 TV	130	130	85	140	130	-
VCBL-S6-HD-CUP 128x75x85 TV	75	135	85	128	138	-
VCBL-S6-HD-CUP 128x60x85 TV	60	135	85	128	138	-