# 真空クランプブロック CMB-HD

吸着面: Ø80~140 mm







#### 業界特有のアプリケーションへの適合性

#### アプリケーション

- · CNCマシニングセンタでの金属・樹脂加工向け真空クランプ ブロック
- ・ 固定用ナットを使用したTスロットテーブルへの取付、または ゼロポイントクランプシステムによる直接取付が可能
- ・真空エアの供給はクランプブロック同士を接続して、または 個別供給のいずれにも対応
- ・ 底面固定によりワークへのアクセス性が良いため、5面加工が
- 後付け・取り外し可能なワークストッパーにより、迅速かつ 再現性の高いワークの位置決めを実現

・ ゴムプレート付き真空クランプブロック (1) と交換可能で柔軟

・アルミ製ベースボディ(3)、真空接続部(4)とワークストッ

・ 底側吸着面 (7)、ツメまたはネジ止め、あるいはゼロポイント


・(8) 圧力ゲージを含む真空エアの供給・モニタリング用真空接

クランプシステム用のクランプボルトを使用して機械テーブ

パー(6)を取り付けるためのネジ穴付き(5)



真空クランプブロック CMB-HD



システムデザイン 真空クランプブロック CMB-HD

製品特徴

続セット

デザイン

性のあるシーリング(2)

- ・ ブレーキパッドにより高い保持力を実現、加工精度の向上に
- ・ あらゆるマシンテーブルに対応し、セットアップ時間を短縮
- ・ ワークへのアクセス性が良いため、5面加工が可能なだけでな く1回のクランプあたりの加工段取りの最大化が可能
- ・ 機能的なアクセサリにより、真空クランプシステムの安全性 と利便性を向上
- ・ 導入コストを抑え、真空クランプシステムを初めて使用する ユーザーに最適なソリューション



CNCマシニングセンタでの加工工程でアルミを固定する真空クランプブロック

# 真空クランプブロック CMB-HD

吸着面: Ø80~140 mm



### ✓ 発注コード 真空クランプブロック CMB-HD

CI	ΜВ	-	HD	-	D8	0	_	69		-	R	RB.
	1		2		3			4				5
1 – 製品	仕様				2 – 製品作	土様					3 – 吸着	面サイズ
タイプ	種類				タイプ	種類				タイプ	サイズ	
СМВ	MB 金属・樹脂加工向け			HD 高耐久				D80	Ø 80 mr			
真空クランプブロック										D120	Ø 120 m	
					5 - 製品化	土様					D140	Ø 140 m
4 - ブロ	ックの高さ	ŗ			タイプ	種類						
タイプ	プ サイズ				RB	摩擦力	強化(株	横滑り抑制) <sup>′</sup>	仕様			
69	69 mm											

真空クランプブロック CMB-HDは組み立てられた状態で納品されます

スペアパーツ: シーリングゴム、プラグコネクタ

スペアパーツ

アクセサリー: 真空接続セット、ワークストッパー、ホースホルダー、真空発生器 VAGG

#### ✓ 発注データ 真空クランプブロック CMB-HD

型式	製品コード
CMB-HD D80x69 RB	10.01.27.01870
CMB-HD D120x69 RB	10.01.27.01874
CMB-HD D140x69 RB	10.01.27.01875

### ☆ 発注データ スペアパーツ 真空クランプブロック CMB-HD

21. 17.71		2011日	•
シーリングプラグ	VRS-STEC 8x18.	5 10.08.06	5.00013
型式	スペアパーツ		製品コード
CMB-HD D80x69 RB	交換用シーリングゴム	V-RING 63x11 V-070 NBR	10.07.08.00554
CMB-HD D120x69 RB	Vリング	V-RING 90x6 V-90 A NBR	10.07.08.00693
CMB-HD D140x69 RB	Vリング	V-RING 108x7 V-108-A NBR	10.07.08.00694

製品コード

#### ☆ 発注データ アクセサリ 真空クランプブロック CMB-HD

アクセサリ		製品コード
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
停止	ANSG 90x40x13	10.01.27.01925
ホースホルダー	HTR-SL-8	10.01.27.01924
真空ディストリビューター	VTR-STV 8/6	10.01.27.01897
真空ユニット	VAGG 63 AC3 80	10.01.27.00123
	·	
アクセサリ		製品コード

77699		表明コート
真空ユニット	VAGG 18 AC3 30	10.01.27.00121
真空ユニット	VAGG 40 AC3 80	10.01.27.00122
真空ユニット	VAGG 63 AC3 80	10.01.27.00123



# 真空クランプブロック CMB-HD

吸着面: Ø80~140 mm


# 🕍 テクニカルデータ 真空クランプブロック CMB-HD

型式	[N]	水平方向の力 [N]
CMB-HD D80x69 RB	402	161
CMB-HD D120x69 RB	905	362
CMB-HD D140x69 RB	1231	493



吸着面: Ø80~140 mm

# (山) デザインデータ 真空クランプブロック CMB-HD



CMB-HD





# 真空クランプブロック CMB-HD

吸着面: Ø80~140 mm

# ダデザインデータ 真空クランプブロック CMB-HD

型式	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	[mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
CMB-HD D80x69 RB	80	8	58	98	25	M10×1.5-F	69	15	95	70
CMB-HD D120x69 RB	120	8	58	98	25	M10×1.5-F	69	15	95	70
CMB-HD D140x69 RB	140	8	58	98	25	M10×1.5-F	69	15	95	70

# 🗸 マルチメディアによる製品紹介

メディア	リンク
製品紹介映像	https://vimeo.com/792559100/