

## Dichtringe DR

Für Gewinde M3 bis G1-1/2"



### Eignung für branchenspezifische Anwendungen

#### Anwendung

- Abdichtung von Anschlussnippeln und weiteren Verbindungselementen



Dichtringe DR

#### Aufbau

- Dichtring Easy-Fix aus Polyamid mit innenliegender Sicherung zur Fixierung des Rings auf dem Gewinde

#### Produkt-Highlights

- Dichtringe aus Polyamid PA mit besten Dichteigenschaften
- Optional mit Easy-Fix, damit Dichtring bei (De-)Montage nicht vom Gewinde gleitet
- Breites Durchmesserspektrum für vielfältige Anforderungen

#### Bestellschlüssel Dichtringe DR

<b>DR</b>	–	<b>M5</b>	–	<b>PA</b>	–	<b>Easy-Fix</b>
1		2		3		4

##### 1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
DR	DR

##### 2 – Anschluss

Code	Anschluss
M3...G1 1/2	M3...G1-1/2

##### 3 – Material

Code	Material
PA	Polyamid

##### 4 – Produktergänzung

Code	Typ
Easy-Fix	Innenliegende Sicherung Easy-Fix

Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

## Dichtringe DR

Für Gewinde M3 bis G1-1/2"

### Bestelldaten Dichtringe DR

Typ*	Artikel-Nr.
DR M3 6/3.5x1 PA	10.07.08.00018
DR M5 8/5x1.2 PA	10.07.08.00019
DR G1/8 15/10x1.5 PA	10.07.08.00020
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021
DR G3/8 22/17x2 PA	10.07.08.00022
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA	10.07.08.00023
DR G3/4 33/27x2 PA	10.07.08.00024
DR G1 39/34x2 PA	10.07.08.00025
DR G1-1/4 49/42x2 PA	10.07.08.00026
DR G1-1/2 55/48x2 PA	10.07.08.00027
DR M5 PA Easy-Fix	10.07.08.00245
DR G1/8 PA Easy-Fix	10.07.08.00247
DR G1/4 PA Easy-Fix	10.07.08.00248
DR G3/8 PA Easy-Fix	10.07.08.00249
DR G1/2 PA Easy-Fix	10.07.08.00250
DR G3/4 PA Easy-Fix	10.07.08.00251
DR G1 PA Easy-Fix	10.07.08.00252


\*Dichtring Easy-Fix mit innenliegenden Zentrierstiften. Gewährleistet optimale Abdichtung. Rutscht beim Öffnen der Schraubverbindung nicht vom Gewinde.

## Dichtringe DR

Für Gewinde M3 bis G1-1/2"

### Konstruktionsdaten Dichtringe DR

---



---

DR

## Dichtringe DR

Für Gewinde M3 bis G1-1/2"

### Konstruktionsdaten Dichtringe DR

Typ	d [mm]	D [mm]	L [mm]
DR M3 6/3.5x1 PA	3,5	6,0	1,0
DR M5 8/5x1.2 PA	5,0	8,0	1,2
DR G1/8 15/10x1.5 PA	10,0	15,0	1,5
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	13,5	18,0	1,5
DR G3/8 22/17x2 PA	17,0	22,0	2,0
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA	21,5	26,0	1,5
DR G3/4 33/27x2 PA	27,0	33,0	2,0
DR G1 39/34x2 PA	34,0	39,0	2,0
DR G1-1/4 49/42x2 PA	42,0	49,0	2,0
DR G1-1/2 55/48x2 PA	48,0	55,0	2,0