

Balgsauggreifer (rund)




Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

Saugfläche (Ø) 25 mm



Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)



Systemaufbau Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)



Balgsauggreifer FSGB bei der Handhabung von Rohren

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Runder Balgsauggreifer mit 3,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke durch optimalen Dämpfungseffekt, höchsten Saugerhub und weiche Dichtlippe
- Handhabung äußerst unebener Werkstücke, z. B. Rohre (optimale gleichmäßige Anpassung an konvexe Oberflächen)
- Handhabung von Werkstücken, die möglichst schonend gehoben werden sollen (Sauggreifer verfügt über extrem hohen Saugerhub)

Aufbau

- Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSGB (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FGB (2) mit 3,5 Falten und Anschlussnippel (1)
- Sauger auf Nippel gesteckt
- Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar

Produkt-Highlights

- 3,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
- Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
- Sehr hoher Saugerhub und weiche, anschmiegsame Falten gleichen Höhendifferenzen optimal aus

Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

Saugfläche (Ø) 25 mm

Bestellschlüssel Balgsauggreifer FSGB (3,5 Falten)

FSGB	–	25	–	SI-55	–	G1/8-IG
1		2		3		4

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
FSGB	3,5 Falten

2 – Saugfläche

Code	Durchmesser in mm
25	ø 25

3 – Material

Code	Material
NBR-55	Nitril-Kautschuk
SI-55	Silikon

4 – Anschluss

Code	Anschluss
G1/8-AG	G1/8-AG
G1/8-IG	G1/8-IG

Der Sauggreifer FSGB (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Sauger vom Typ FGB – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Materialien
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGB, Anschlussnippel SA-NIP