

Ventouse à soufflets (ronde)




Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) 25 mm



Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)



Composition du système Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)



Ventouses à soufflets FSGB pour la manipulation des tubes

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Ventouse ronde avec 3,5 soufflets pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles par l'effet d'amortissement optimal, levée de la ventouse la plus haute, lèvre d'étanchéité douce
- Manipulation de pièces à surfaces très inégales, par exemple des tuyaux (adaptation optimale aux surfaces convexes grâce aux soufflets)
- Manipulation de pièces devant être soulevées délicatement (la ventouse dispose d'une course extrêmement importante)

Construction

- Ventouse FSGB (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d'une ventouse FGB (2) à 3,5 soufflet et d'un insert de connexion (1)
- L'insert est enfiché dans la ventouse
- Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l'intérieur d'une famille d'inserts

Points forts du produit

- 3,5 soufflets offrent une grande force d'aspiration et un amortissement efficace lors de la pose
- Le joint d'étanchéité souple et évasé s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
- Le débit très élevé et les soufflets souples compensent de manière optimale les différentes hauteurs de manutention

Ventouse à soufflets (ronde)



Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) 25 mm

Code de désignation Ventouses à soufflets FSGB (3,5 soufflets)

FSGB	–	25	–	SI-55	–	G1/8-IG
1		2		3		4

1 – Désignation courte

Code	Modèle
FSGB	3,5 soufflets

2 – Surface d'aspiration

Code	Diamètre en mm
25	ø 25

3 – Matière

Code	Matière
NBR-55	Caoutchouc nitrile
SI-55	Caoutchouc de silicone

4 – Connexion

Code	Connexion
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = mâle (M))
G1/8-IG	G1/8-IG (IG = femelle (F))

La ventouse FSGB (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FGB – pièce en élastomère, disponible en différentes matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGB, insert de connexion SA-NIP