

Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm



Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Schlauchschelle SSB für die Fixierung von glatten Schläuchen
- Schlauchschelle SSD für die Fixierung von drahtverstärkten Schläuchen



Schlauchschellen SSB / SSD

Aufbau

- Schlauchschelle aus verzinktem Stahl
- Stabile Gewindespindel für sichere Spannung

Produkt-Highlights

- Schellen bis lichten Durchmesser 84 mm passend für alle angebotenen Schläuche
- Sicherer Halt für alle Vakuum-Schläuche dank stabiler Gewindespindel, auch mit Drahtspirale

Bestellschlüssel Schlauchschellen SSB / SSD

SSB	–	10-16	–	ST-VZ
1		2		3

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
SSB	Glatte Schläuche
SSD	Drahtverstärkte Schläuche

2 – Spannbereich

Code	Spannbereich in mm
8-12...108-115	ø 8-12 bis 108-115

3 – Material

Code	Material
ST-VZ	Stahl, verzinkt

Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe

Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm

Bestelldaten Schlauchschellen SSB / SSD

Typ	Artikel-Nr.	Zubehör	Artikel-Nr.
SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158	-	-
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159	-	-
SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160	-	-
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161	-	-
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Abdeckkappe (rechteckig)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156	-	-
SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157	-	-
SSD 57-62 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 80-85 ST-VZ	10.07.10.00136	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-

Technische Daten Schlauchschellen SSB / SSD

Typ	Spannbereich [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 mm
SSB 12-20 ST-VZ	12,0 ... 20,0 mm
SSB 12-22 ST-VZ	12,0 ... 22,0 mm
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 mm
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 mm
SSB 23-35 ST-VZ	23,0 ... 35,0 mm
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 mm
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 mm
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 mm
SSB 8-12 ST-VZ	8,0 ... 12,0 mm
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 mm
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 mm
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 mm
SSD 37-42 ST-VZ	37,0 ... 42,0 mm
SSD 42-46 ST-VZ	42,0 ... 46,0 mm
SSD 43-48 ST-VZ	43,0 ... 48,0 mm
SSD 45-50 ST-VZ	45,0 ... 50,0 mm
SSD 57-62 ST-VZ	57,0 ... 62,0 mm
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 mm
SSD 65-70 ST-VZ	65,0 ... 70,0 mm
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 mm
SSD 80-85 ST-VZ	80,0 ... 85,0 mm
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 mm

Schlauchschellen SSB / SSD

Spannbereich von 10 mm bis 90 mm

Konstruktionsdaten Schlauchschellen SSB / SSD

Typ	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 8-12 ST-VZ	8	12	9
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 12-20 ST-VZ	12	20	9
SSB 12-22 ST-VZ	12	22	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 23-35 ST-VZ	23	35	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 37-42 ST-VZ	37	42	13
SSD 42-46 ST-VZ	42	46	18
SSD 43-48 ST-VZ	43	48	15
SSD 45-50 ST-VZ	45	50	18
SSD 57-62 ST-VZ	57	62	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-70 ST-VZ	65	70	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 80-85 ST-VZ	80	85	19
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19