

Вакуумные станции VE / VER

Скорость вакуумирования 69 л/мин



Вакуумные станции VE / VER

Конструкция

- Система латунных патрубков
- Стальной корпус
- Предохранительный невозвратный клапан
- Манометр
- Тип VER 15 с внутренним регулированием с помощью настраиваемого пневматического реле вакуума
- Покрытие RAL 7035

Пригодность для применений индустриальной направленности

Применение

- Вакуумная станция для использования в качестве вакуумного генератора с пневматическим приводом с внутренним регулированием
- Вакуум генерируется только при подключении нагрузки
- Подходит для всех задач вакуумного зажима и перемещения

Характеристики изделия

- Автономное решение с эжектором, контроллером и регулятором для любых задач по креплению и обработке
- Функция экономии воздуха (опция) обеспечивает экономичную эксплуатацию в течение длительного времени