

Водокольцевые насосы EVE-WR

Скорость вакуумирования от 25 м³/ч до 65 м³/ч



Водокольцевые насосы EVE-WR

Конструкция

- Водокольцевой насос с внутренней сушкой отработанного воздуха и регенерацией воды
- В трехфазной версии
- Многолопастный компрессор с очень малой вибрацией и постоянной мощностью при небольшой пульсации
- Износостойкие, сменные уплотнительные элементы в корпусе насоса
- Регулятор на входе для контроля уровня воды

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Вакуумный насос для использования при выполнении задач перемещения и упаковки в отрасли пищевых продуктов
- Для областей применения с высокими требованиями к окружающему воздуху и температуре окружающей среды
- Подходит для непрерывной работы на высокой мощности без дополнительной защиты от перегрузки

Основные характеристики продукта

- Надежный и не требующий техобслуживания насос с гидравлическим кольцом для требовательных условий эксплуатации, например, в сфере производства продуктов питания
- Отсутствие необходимости смазки и замены деталей благодаря неизнашивающемуся уплотнению
- Оптимизация для длительного подъема нагрузки благодаря внутреннему водяному охлаждению
- Индивидуально адаптируемый объемный поток всасывания для оптимизации расхода воздуха и множества сфер применения
- Регулирование потока поступающей воды обеспечивает эксплуатацию без необходимости техобслуживания