


Préhenseurs à aiguilles SNG-DL



Préhenseurs à aiguilles SNG-DL



Composition du système Préhenseurs à aiguilles SNG-DL



Préhenseur à aiguilles SNG-DL lors de la manipulation de textiles

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
- Manipulation de matières poreuses comme les textiles composites, les étoffes non tissées, le feutre, les tapis, les mousses métalliques, les nattes isolantes, mousses, etc.

Construction

- Carter en aluminium robuste
- 24 aiguilles (3)
- Commande à l'aide d'air comprimé (double) pour sortir (1) et rentrer (2) les aiguilles
- Connexion optionnelle du préhenseur à aiguilles via une plaque de fixation
- Angle de plongée 45°

Points forts du produit

- Conception robuste avec une course élevée pour les conditions difficiles et les pièces lourdes
- Le diamètre de l'aiguille peut être choisi en fonction de l'application
- Le cylindre pneumatique à double effet réduit les temps de cycle
- L'extension synchronisée des aiguilles garantit une manipulation sécurisée des pièces
- La plaque de bride robot en option permet une adaptation parfaite à d'autres composants de montage

Préhenseurs à aiguilles

Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

