

Игольчатые захваты SNG-DL




Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Игольчатый захват для перемещения гибких, нежестких компонентов
- Перемещение материалов, которые трудно захватить с помощью вакуума, таких как композитный текстиль, шерсть, войлок, ковры, металлическая пена, изоляционные маты, губчатые материалы, и т.п.



Игольчатые захваты SNG-DL



Конструкция системы Игольчатые захваты SNG-DL



Игольчатый захват SNG-DL для текстиля

Конструкция

- Прочный алюминиевый корпус
- 24 иглы (3)
- Выдвижение (1) и втягивание (2) игл, управляемых сжатым воздухом (2 контура)
- Дополнительное подключение игольчатого захвата через монтажную пластину
- Угол погружения 45°

Основные характеристики продукта

- Прочная конструкция с большим ходом для суровых условий и тяжелых заготовок
- Возможность выбора диаметра игл в соответствии со случаем применения
- Пневматический цилиндр двойного действия сокращает время цикла до минимума
- Синхронизированное выдвижение игл гарантирует надежное перемещение заготовок
- Адаптерная фланцевая пластина в качестве опции обеспечивает идеальную адаптацию к другим монтажным компонентам



Игольчатые захваты

Игольчатые захваты SNG-DL

