


Dichtringe DR-MOS SI

Durchmesser von 20 mm bis 88 mm



Dichtringe DR-MOS SI



Systemaufbau Dichtringe DR-MOS SI



Standardsauger mit Dichtring DR-MOS SI bei der Handhabung von strukturierten Kunststoffteilen

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
- Einsatz auf Oberflächen (genoppt, wellig oder rau), auf denen Sauger nicht abdichten
- Handhabung von Verpackungen, flachen oder gewölbten Werkstücken mit Erhebungen und Vertiefungen
- Verwendbar als Zubehör für die Saugerbaureihen FG und FGA aus Silikon

Aufbau

- Dichtring aus Silikonschaum (2) zum Aufkleben auf Silikon-Sauger (1)
- Verschiedene Durchmesser und Höhen, passend für Standard-Saugerbaureihen FGA (1,5 Falten) und FG (2,5 Falten)
- Materialschlüssige Befestigung durch Silikonkleber (Silikonkleber separat erhältlich)

Produkt-Highlights

- Schaumring für Balgsauger gewährleistet optimale Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
- Breites Durchmesser- und Höhenspektrum erlaubt verschiedenste Anwendungen mit den Saugerbaureihen FGA und FG
- Silikonkleber (Zubehör) zur sicheren Befestigung am Sauger

Dichtringe DR-MOS SI

Durchmesser von 20 mm bis 88 mm

Bestellschlüssel Dichtringe DR-MOS SI

DR	–	20/10	–	x2	–	MOS SI-15
1		2		3		4

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
DR	DR

2 – Durchmesser

Code	Durchmesser in mm
20/10...88/64	ø 20/10 bis 88/64 (Außen/Innen)

3 – Höhe

Code	Höhe in mm
x2	2
x5	5

4 – Material

Code	Material
MOS SI-15	Moosgummi und Silikon

Der Dichtring DR-MOS SI wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

Verfügbares Zubehör: Silikonkleber

Bestelldaten Dichtringe DR-MOS SI

Typ	Artikel-Nr.
DR 20/10x2 MOS SI-15	10.01.06.02618
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	10.01.06.02614
DR 32/19x2 MOS SI-15	10.01.06.02615
DR 42/20x5 MOS SI-15	10.01.06.02616
DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
DR 62/42x5 MOS SI-15	10.01.06.02617
DR 78/54x5 MOS SI-15	10.01.06.02619
DR 88/64x5 MOS SI-15	10.01.06.02620

Bestelldaten Zubehör Dichtringe DR-MOS SI

Typ	Artikel-Nr.
Silikonkleber	27.03.04.00015


Technische Daten Dichtringe DR-MOS SI

Typ	Materialtyp	Temperaturbeständigkeit [°C]	Farbe
DR 20/10x2 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 32/19x2 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 42/20x5 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 52/33x5 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 62/42x5 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 78/54x5 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige
DR 88/64x5 MOS SI-15	Moosgummi	180	Beige

Dichtringe DR-MOS SI

Durchmesser von 20 mm bis 88 mm

Konstruktionsdaten Dichtringe DR-MOS SI



DR-MOS SI

Dichtringe DR-MOS SI

Durchmesser von 20 mm bis 88 mm

Konstruktionsdaten Dichtringe DR-MOS SI

Typ	d [mm]	D [mm]	L [mm]
DR 20/10x2 MOS SI-15	10	20,0	2
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	13	22,5	2
DR 32/19x2 MOS SI-15	19	32,0	2
DR 42/20x5 MOS SI-15	20	42,0	5
DR 52/33x5 MOS SI-15	33	52,0	5
DR 62/42x5 MOS SI-15	42	62,0	5
DR 78/54x5 MOS SI-15	54	78,0	5
DR 88/64x5 MOS SI-15	64	88,0	5