


## Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm



Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

### Struttura

- Moduli di aspirazione e smorzamento per diametro esterno tubo flessibile 4 mm
- Sistema di supporto HTR con M8x1-IG, M12x1-IG oppure come supporto universale
- Modulo ventosa flottante SBSm per diametro tubo flessibile 4/2 mm
- Modulo flangia per il collegamento a diversi robot come ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli o una flangia universale per aggiustamenti
- Condotti di scarico per la deviazione controllata dell'aria aspirata, assiale o laterale, per diametro esterno tubo flessibile 14 mm
- Valvola elettromagnetica EMV con diametro nominale 2,5 o 1,5 mm

### Idonei per applicazioni specifiche del settore

#### Applicazione

- Impiego in abbinamento ai sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

### Prodotti punti di forza

-