

## Поворотные блоки VEE-RU



PACKAGING



Поворотные блоки VEE-RU

### Конструкция

- Поворотное соединение с двумя стандартными версиями, либо со встроенным быстросменным модулем, либо без быстросменного модуля для использования в качестве универсального поворотного соединения
- Расход 20 м<sup>3</sup>/ч или 60 м<sup>3</sup>/ч
- Могут поворачиваться на 360°

### Презентация продуктов мультимедиа

#### Средний

How-to-Video 03

#### Ссылка

<https://vimeo.com/147437579>

<https://vimeo.com/146367400>

### Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

#### Применения

- Поворотное соединение для использования в сочетании с вакуумным концевым захватом VEE или в качестве независимого компонента
- Расход 20 м<sup>3</sup>/ч или 60 м<sup>3</sup>/ч

### Основные характеристики продукта

- Поворотный патрубок имеет тот же объемный расход, что и стандартные фланцевые модули VEE
- Возможность поворота на 360° без наматывания шланга
- Шланг не создает напряжения благодаря минимальному крутящему моменту

