

Schutzüberzüge PC

Durchmesser (Ø) von 125 mm bis 400 mm



Schutzüberzüge PC

Aufbau

- Robustes und reißfestes Material, resistent gegen äußere Umgebungseinflüsse
- Werkzeuglos auf den Sauggreifer / die Saugplatte montierbar und durch ein eingearbeitetes Gummiband fixierbar
- Die Durchmesser des Schutzüberzugs sind auf die jeweiligen Durchmesserbereiche der Sauggreifer und Saugplatten abgestimmt

Bestellschlüssel Schutzüberzüge PC

PC	–	125
1		2

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
PC	PC

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Hochwertiger Schutzüberzug für Saugplatten während der Lagerung oder wenn Saugplatten nicht im Einsatz sind
- Schutz vor Verschmutzung (durch Staub oder Nässe) und Alterung (durch Ozon- oder UV-Belastung) im Outdoorbereich
- Einsatz in Verbindung mit Saugplatten und Sauggreifern wie z. B. Saugplatten SPU und SGF
- Anwendung bei manuellen Glasheberäten im In- und Outdoorbereich während der Lagerung oder des Transports des Hebeegeräts

Produkt-Highlights

- Hochwertiger Überzug schützt vor Verschmutzung, Alterung und Deformation der Dichtlippe während der Lagerung
- Schnelle und einfache Montage dank eingearbeitetem Gummiband; mehrfach verwendbar
- Großes Durchmesserpektrum optimiert für Flach- und Balgsauger sowie Saugplatten

2 – Durchmesser

Code	Durchmesser in mm
125...400	Ø 125 bis 400

Der Schutzüberzug PC wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

Schutzüberzüge PC

Durchmesser (Ø) von 125 mm bis 400 mm

Bestelldaten Schutzüberzüge PC

Typ	Artikel-Nr.
PC 125	10.01.01.13086
PC 150	10.01.01.13087
PC 175	10.01.01.13088
PC 200	10.01.01.13089
PC 250	10.01.01.13090
PC 300	10.01.01.13091
PC 350	10.01.01.13092
PC 400	10.01.01.13093

Technische Daten Schutzüberzüge PC


Typ*	Spannbereich [mm]
PC 125	110,0 ... 135,0 mm
PC 150	135,0 ... 165,0 mm
PC 175	165,0 ... 190,0 mm
PC 200	190,0 ... 220,0 mm
PC 250	220,0 ... 275,0 mm
PC 300	275,0 ... 325,0 mm
PC 350	325,0 ... 375,0 mm
PC 400	375,0 ... 425,0 mm

*Schutzüberzüge PC für Sauggreifer und Saugplatten, die außer Gebrauch sind. Sie dürfen nicht während der Handhabung verwendet werden.

Schutzüberzüge PC

Durchmesser (\emptyset) von 125 mm bis 400 mm

Konstruktionsdaten Schutzüberzüge PC



PC 125 - 400

Schutzüberzüge PC

Durchmesser (Ø) von 125 mm bis 400 mm

Konstruktionsdaten Schutzüberzüge PC

Typ	D [mm]	d2 [mm]
PC 125	125	65
PC 150	150	75
PC 175	175	90
PC 200	200	100
PC 250	250	125
PC 300	300	150
PC 350	350	175
PC 400	400	200