



Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG


Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm



Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG



Systemaufbau Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG



Strömungsgreifer SCG bei der Handhabung von Backwaren

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Handhabung von Composite-Textilien
- Handhabung von biegeschlaffen und forminstabilen Bauteilen
- Handhabung von extrem dünnen, empfindlichen Folien und Gläsern
- Handhabung von bestückten und unbestückten Leiterplatten
- Handhabung von Trockenlebensmitteln

Aufbau

- Saugeranschlussnippel aus Aluminium (FDA-konform)
- Sauger (Saugfläche Ø 20 mm bis 50 mm) aus SI-MD oder SI-HD (FDA-konform) oder NBR-ESD (elektrostatisch)
- Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme

Produkt-Highlights

- Kontaktelemente wahlweise lebensmittelecht (POM, SI-MD und SI-HD) oder für die kontrollierte Ableitung elektrischer Ladungen (NBR-ESD)
- Sehr hoher Saugvolumenstrom ermöglicht sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken
- Weiche, flexible Dichtlippe für beste Dämpfung und Dichtung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse
- Saugfläche aus POM verhindert Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks
- Sauger werkzeuglos demontierbar für einfache Reinigung

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm

Bestellschlüssel Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG



1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
SAUG-SCG	SAUG-SCG
SAUG-FL SCG	SAUG-FL SCG

4 – Norm

Code	Norm
602	DIN EN 602

2 – Saugfläche

Code	Durchmesser in mm
20...50	ø 20 bis 50

5 – Design

Code	Typ
B	Balgsauggreifer

3 – Material

Code	Material
POM	Polyoxymethylen
NBR-ESD-55	Nitril-Kautschuk
SI-MD-55	Silikon
SI-HD	Silikon

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

- Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
- Sauggreifer (Schritt 2)

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung

Bestelldaten Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

Typ	Artikel-Nr.
Saugfläche SAUG-FL SCG 40 POM	10.01.30.00030
Saugfläche SAUG-FL SCG 60 POM	10.01.30.00031

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01083
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01084
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01085
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01086
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01079
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01080
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01081
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01082
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01099
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01100
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01101
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01102

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 SI-HD-65	10.01.30.00593
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 SI-HD-65	10.01.30.00655
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 SI-HD-65	10.01.30.00660
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 SI-HD-65	10.01.30.00661
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 SI-55	10.01.30.00665
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 SI-55	10.01.30.00666
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 SI-55	10.01.30.00667
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 SI-55	10.01.30.00668
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 20 NBR-CO-55	10.01.30.00716
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 30 NBR-CO-55	10.01.30.00717
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 40 NBR-CO-55	10.01.30.00718
Sauggreifer (rund) SAUG-SCG 50 NBR-CO-55	10.01.30.00719