

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности



Применения

- Вакуумная воздуходувка для перемещения картона, изоляционного материала, переработанного материала и других пористых материалов
- Хорошая компенсация утечек благодаря огромной мощности вакуумирования

Вакуумные воздуходувки SB

Конструкция

- Вакуумная воздуходувка с высокоточным, литым под давлением алюминиевым корпусом и лопастным колесом
- Предустановленный клапан ограничения давления в комплекте
- Мотор высшего класса энергоэффективности (IE3)

Основные характеристики продукта

- Воздуходувка с очень высокой производительностью всасывания оптимизирована для пористых материалов
- Корпус и ходовое колесо из литого под давлением алюминия гарантируют работу без вибраций и высокую производительность всасывания
- Широкий спектр вариантов мощности для соответствия широчайшим требованиям клиентов

Код кодового обозначения Вакуумные воздуходувки SB

SB 1	-	210 2	-	370 3	-	3 4	-	IE3-тип1 5
---------	---	----------	---	----------	---	--------	---	---------------

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
SB	SB

2 - Класс мощности

Код	Скорость вакуумирования, м³/ч
75...1250	От 75 до 1 250

3 - Максимальный вакуум

Код	Вакуум, мбар
105...440	От -105 до -440

4 - Номинальная мощность

Код	Мощность, кВт
0,75...13,2	От 0,75 до 13,20

5 - Тип двигателя

Код	Тип
IE3-Тур1	тип1: IE3-EU/CN/IND
IE3-Тур2	тип2: IE3-US/CAN
IE3-Тур3	тип3: IE3-JPN/KOR/BRA
IE3-Тур4	тип4: IE3-CAN

Вакуумная воздуходувка SB поставляется как готовое к подключению изделие.

Доступные аксессуары: шумопоглощающий кожух, пылевой фильтр

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Данные для заказа Вакуумные воздуходувки SB

Тип	№ детали.
SB 75 105 0.37 IE2-TYP1	10.04.01.00176
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1	10.04.01.00087
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3	10.04.01.00088
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2	10.04.01.00089
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1	10.04.01.00066
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3	10.04.01.00067
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2	10.04.01.00068
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1	10.04.01.00069
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3	10.04.01.00070
SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2	10.04.01.00071
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4	10.04.01.00128
SB 260 410 4 IE3-TYP1	10.04.01.00093
SB 260 410 4 IE3-TYP3	10.04.01.00094
SB 260 445 4 IE3-TYP1	10.04.01.00123
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2	10.04.01.00095
SB 325 265 3 IE3-TYP1	10.04.01.00072
SB 325 265 3 IE3-TYP3	10.04.01.00073
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1	10.04.01.00096
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3	10.04.01.00097
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1	10.04.01.00194
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3	10.04.01.00195
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00074
SB 390 315 4 IE3-TYP1	10.04.01.00075
SB 390 315 4 IE3-TYP3	10.04.01.00076
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2	10.04.01.00098
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2	10.04.01.00196
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2	10.04.01.00077
SB 510 200 4 IE3-TYP1	10.04.01.00078
SB 510 200 4 IE3-TYP3	10.04.01.00079
SB 510 390 11 IE3-TYP1	10.04.01.00099
SB 510 390 11 IE3-TYP3	10.04.01.00100
SB 510 390 11 IE3-TYP1	10.04.01.00197
SB 510 390 11 IE3-TYP3	10.04.01.00198
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2	10.04.01.00080
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2	10.04.01.00101
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2	10.04.01.00199
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1	10.04.01.00081
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3	10.04.01.00082
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1	10.04.01.00182
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3	10.04.01.00183
SB 915 260 9 IE3-TYP2	10.04.01.00083
SB 915 280 9 IE3-TYP2	10.04.01.00184
SB 1050 290 11 IE3-TYP1	10.04.01.00084
SB 1050 290 11 IE3-TYP3	10.04.01.00085
SB 1050 290 11 IE3-TYP1	10.04.01.00185
SB 1050 290 11 IE3-TYP3	10.04.01.00186
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	10.04.01.00086
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	10.04.01.00187

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Данные для заказа Аксессуары Вакуумные воздуходувки SB

Тип	Пылевой фильтр	Звукоизоляционная коробка	Комплект глушителя	Продукты сторонних производителей - ERP-US	Глушитель (круглый)
SB 75 105 0.37 IE2-TYP1	10.07.01.00008	-	-	-	-
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	10.04.04.00362	-
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	10.04.04.00362	-
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	10.04.04.00362	-
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1	10.07.01.00398	-	-	10.04.04.00362	-
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3	10.07.01.00398	-	-	10.04.04.00362	-
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2	10.07.01.00398	-	-	10.04.04.00362	-
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	10.04.04.00362	-
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	10.04.04.00362	-
SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.07.01.00259	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.07.01.00259	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2	10.07.01.00259	10.04.04.00234	-	-	-
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.07.01.00259	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4	10.07.01.00259	10.04.04.00236	10.04.04.00363	-	-
SB 260 410 4 IE3-TYP1	10.07.01.00260	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 260 410 4 IE3-TYP3	10.07.01.00260	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 260 445 4 IE3-TYP1	10.07.01.00260	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2	10.07.01.00260	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 325 265 3 IE3-TYP1	10.07.01.00384	10.04.04.00235	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 325 265 3 IE3-TYP3	10.07.01.00384	10.04.04.00235	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1	10.07.01.00263	-	-	10.04.04.00164 10.07.01.00079	-
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3	10.07.01.00263	-	-	10.04.04.00164 10.07.01.00079	-
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2	10.07.01.00384	10.04.04.00235	10.04.04.00363	10.04.04.00374	-
SB 390 315 4 IE3-TYP1	10.07.01.00384	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00079	-
SB 390 315 4 IE3-TYP3	10.07.01.00384	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00079	-
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2	10.07.01.00263	-	-	10.04.04.00164 10.07.01.00079	-
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2	10.07.01.00384	10.04.04.00236	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00079	-

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Тип	Пылевой фильтр	Звукоизоляционная коробка	Комплект глушителя	Продукты сторонних производителей - ERP-US	Глушитель (круглый)
SB 510 200 4 IE3-TYP1	10.07.01.00399	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00361	-
SB 510 200 4 IE3-TYP3	10.07.01.00399	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00361	-
SB 510 390 11 IE3-TYP1	10.07.01.00406	-	-	10.04.04.00164	-
SB 510 390 11 IE3-TYP3	10.07.01.00406	-	-	10.04.04.00164	-
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2	10.07.01.00399	10.04.04.00237	10.04.04.00363	10.04.04.00374 10.07.01.00361	-
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2	10.07.01.00406	-	-	10.04.04.00164	-
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1	10.07.01.00400	-	-	10.04.04.00164	-
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3	10.07.01.00400	-	-	10.04.04.00164	-
SB 915 260 9 IE3-TYP2	10.07.01.00400	10.04.04.00239	-	10.04.04.00164	10.04.04.00163
SB 915 280 9 IE3-TYP2	10.07.01.00400	-	-	10.04.04.00164	-
SB 1050 290 11 IE3-TYP1	10.07.01.00401	-	-	10.04.04.00164	-
SB 1050 290 11 IE3-TYP3	10.07.01.00401	-	-	10.04.04.00164	-
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	10.07.01.00401	-	-	10.04.04.00164	-

Вакуумные воздуховки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Технические данные Вакуумные воздуховки SB

Тип	Скорость вакуумирования (50 Гц) [м ³ /h]	Скорость вакуумирования (60 Гц) [м ³ /h]	Уровень вакуума (50 Гц) [mbar]	Уровень вакуума (60 Гц) [mbar]	Тип защиты IP
SB 75 105 0.37 IE3-TYP1	75	-	105	-	IP 55
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1	90	110	330	350	IP 55
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3	90	110	330	350	IP 55
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2	-	110	-	350	IP 55
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1	130	160	125	115	IP 55
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3	130	160	125	115	IP 55
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2	-	160	-	115	IP 55
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1	180	230	215	230	IP 55
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3	180	230	215	230	IP 55
SB 195 440 3 IE3-TYP1	195	235	440	400	IP 55
SB 195 440 3 IE3-TYP3	195	235	440	400	IP 55
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2	-	230	-	230	IP 55
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	-	235	-	400	IP 55
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4	-	235	-	400	IP 55
SB 260 410 4 IE3-TYP1	260	305	410	400	IP 55
SB 260 410 4 IE3-TYP3	260	305	410	400	IP 55
SB 260 445 4 IE3-TYP1	260	305	445	400	IP 55
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2	-	305	-	400	IP 55
SB 325 265 3 IE3-TYP1	325	390	265	245	IP 55
SB 325 265 3 IE3-TYP3	325	390	265	245	IP 55
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1	375	435	390	340	IP 55
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3	375	435	390	340	IP 55
SB 390 315 4 IE3-TYP1	390	470	315	290	IP 55
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2	-	390	-	245	IP 55
SB 390 315 4 IE3-TYP3	390	470	315	290	IP 55
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2	-	435	-	340	IP 55
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2	-	470	-	290	IP 55
SB 510 200 4 IE3-TYP1	510	610	200	175	IP 55
SB 510 200 4 IE3-TYP3	510	610	200	175	IP 55
SB 510 390 11 IE3-TYP1	510	605	390	390	IP 55
SB 510 390 11 IE3-TYP3	510	605	390	390	IP 55
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2	-	610	-	175	IP 55
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2	-	605	-	390	IP 55

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Тип	Скорость вакуумирования (50 Гц) [м ³ /h]	Скорость вакуумирования (60 Гц) [м ³ /h]	Уровень вакуума (50 Гц) [mbar]	Уровень вакуума (60 Гц) [mbar]	Тип защиты IP
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1	765	915	280	260	IP 55
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3	765	915	280	260	IP 55
SB 915 260 9 IE3-TYP2	-	915	-	260	IP 55
SB 1050 290 11 IE3-TYP1	1050	1250	290	270	IP 55
SB 1050 290 11 IE3-TYP3	1050	1250	290	270	IP 55
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	-	1240	-	260	IP 55

Тип	Номинальная мощность 50 Гц [kW]	Номинальная мощность 60 Гц [kW]	Уровень шума при 50 Гц [dB(A)]	Уровень шума при 60 Гц [dB(A)]	Вес [kg]
SB 75 105 0.37 IE2-TYP1	0.4	0.44	62.0	63	13.0
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1	1.5	1.80	63.7	69	28.5
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3	1.5	1.80	63.7	69	28.5
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2	-	1.80	-	69	28.5
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1	0.8	0.90	56.8	62	21.7
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3	0.8	0.90	56.8	62	21.7
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2	-	0.90	-	62	21.7
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1	1.5	1.80	63.9	70	28.5
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3	1.5	1.80	63.9	70	28.5
SB 195 440 3 IE3-TYP1	3.0	3.60	71.1	73	49.0
SB 195 440 3 IE3-TYP3	3.0	3.60	71.1	73	49.0
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2	-	1.80	-	70	28.5
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	-	3.60	-	73	49.0
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4	-	3.60	-	-	53.5
SB 260 410 4 IE3-TYP1	4.0	4.80	68.9	72	62.5
SB 260 410 4 IE3-TYP3	4.0	4.80	68.9	72	62.5
SB 260 445 4 IE3-TYP1	4.0	4.80	74.0	77	63.0
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2	-	4.80	-	72	62.5
SB 325 265 3 IE3-TYP1	3.0	3.60	70.1	71	42.5
SB 325 265 3 IE3-TYP3	3.0	3.60	70.1	71	42.5
SB 375 390 5.5 IE3-TYP1	5.5	6.60	70.0	74	89.0
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3	5.5	6.60	70.0	74	89.0
SB 390 315 4 IE3-TYP1	4.0	4.80	72.5	75	53.0
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2	-	3.60	-	71	42.5
SB 390 315 4 IE3-TYP3	4.0	4.80	72.5	75	53.0
SB 435 340 6.6 IE3-TYP2	-	6.60	-	74	89.0

Вакуумные воздуходувки SB


Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Тип	Номинальная мощность 50 Гц [kW]	Номинальная мощность 60 Гц [kW]	Уровень шума при 50 Гц [dB(A)]	Уровень шума при 60 Гц [dB(A)]	Вес [kg]
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2	-	4.80	-	75	53.0
SB 510 200 4 IE3-TYP1	4.0	4.80	75.5	77	61.5
SB 510 200 4 IE3-TYP3	4.0	4.80	75.5	77	61.5
SB 510 390 11 IE3-TYP1	11.0	13.20	74.0	78	125.0
SB 510 390 11 IE3-TYP3	11.0	13.20	74.0	78	125.0
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2	-	4.80	-	77	61.5
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2	-	13.20	-	78	125.0
SB 765 280 7.5 IE3-TYP1	7.5	9.00	72.0	73	112.0
SB 765 280 7.5 IE3-TYP3	7.5	9.00	72.0	73	112.0
SB 915 260 9 IE3-TYP2	-	9.00	-	73	112.0
SB 1050 290 11 IE3-TYP1	11.0	13.20	75.0	79	125.0
SB 1050 290 11 IE3-TYP3	11.0	13.20	75.0	79	125.0
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	-	13.20	-	79	125.0


Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч


Рабочие характеристики Вакуумные воздуходувки SB




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования



Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования

Вакуумные воздуходувки SB


Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования




Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования



Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования



Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования



Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования

Скорость вакуумирования при различных степенях вакуумирования

Тип	0	40	80	120
SB-75 (50 Hz)	75.00	62.00	50.00	37.00
SB-75 (60 Hz)	91.50	79.50	66.00	54.00

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-195-440 (50Hz)	195	148	125	105	87	72	55	47
SB-235-400 (60Hz)	235	180	160	145	126	104	85	73

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-260-410 (50 Hz)	260	190	160	140	120	95	80	60
SB-305-400 (60 Hz)	305	240	218	190	170	140	120	100

	0	100	150	200	250	290
SB-390-315 (50 Hz)	390	275	235	180	130	98
SB-470-290 (60 Hz)	470	360	300	250	200	210

	0	100	150	175
SB-510-200 (50 Hz)	510	384	327	300
SB-610-175 (60 Hz)	610	510	480	468

	0	100	150	200	250	300	350
SB-370-390 (50 Hz)	370	300	270	235	210	180	150
SB-440-340 (60 Hz)	440	360	325	290	260	230	200


	0	100	150	200	250	300	350	390
SB-520-390 (50 Hz)	520	432	388	344	304	264	224	200
SB-610-390 (60 Hz)	610	518	472	426	382	338	294	255

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630


Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Конструктивные данные Вакуумные воздуходувки SB



SB 0.75 - 4.8



SB 5.5 - 13.2

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Конструктивные данные Вакуумные воздуходувки SB

Тип	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	D2 [mm]	G1	G5	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
SB 130 125 0.75 IE3- TYP1	264	295.0	10.2	40	G1-1/2"-F	-	309	387.0	-	240	240
SB 160 115 0.9 IE3- TYP2	264	295.0	10.2	40	G1-1/2"-F	-	309	387.0	-	240	240
SB 90 330 1.5 IE3- TYP1	306	317.0	10.2	60	G1-1/2"-F	-	357	431.0	-	240	240
SB 110 350 1.8 IE3- TYP2	306	317.0	10.2	60	G1-1/2"-F	-	357	431.0	-	240	240
SB 180 215 1.5 IE3- TYP1	306	317.0	10.2	60	G1-1/2"-F	-	357	431.0	-	240	240
SB 230 230 1.8 IE3- TYP2	306	317.0	10.2	60	G1-1/2"-F	-	357	431.0	-	240	240
SB 325 265 3 IE3-TYP1	370	439.0	10.2	60	G2"-F	-	426	494.0	-	290	290
SB 390 245 3.6 IE3- TYP2	370	439.0	10.2	60	G2"-F	-	426	494.0	-	290	290
SB 195 440 3 IE3-TYP1	390	452.0	12.0	60	G2"-F	-	454	489.0	-	310	310
SB 235 400 3.6 IE3- TYP2	390	452.0	12.0	60	G2"-F	-	454	489.0	-	310	310
SB 260 410 4 IE3-TYP1	474	496.0	12.0	60	G2"-F	-	524	512.0	-	310	310
SB 305 400 4.8 IE3- TYP2	474	496.0	12.0	60	G2"-F	-	523	496.0	-	310	310
SB 390 315 4 IE3-TYP1	390	452.0	12.0	60	G2"-F	-	454	501.0	-	310	310
SB 470 290 4.8 IE3- TYP2	390	452.0	12.0	60	G2"-F	-	454	501.0	-	310	310
SB 510 200 4 IE3-TYP1	474	496.0	12.0	76	G2"-F	-	524	512.0	-	310	310
SB 610 175 4.8 IE3- TYP2	474	496.0	12.0	76	G2"-F	-	523	496.0	-	310	310
SB 375 390 5.5 IE3- TYP1	496	536.0	-	76	G4"-F	M8-F	596	562.0	-	350	400
SB 435 340 6.6 IE3- TYP2	535	535.0	-	76	G4"-F	M8-F	596	577.0	-	350	400
SB 765 280 7.5 IE3- TYP3	496	548.0	-	100	G4"-F	M8-F	596	617.0	-	350	400
SB 915 260 9 IE3-TYP2	496	548.0	-	100	G4"-F	M8-F	596	617.0	-	350	400
SB 510 390 11 IE3- TYP1	525	563.0	-	100	G4"-F	M8-F	611	643.0	-	350	400

Вакуумные воздуходувки SB

Скорость вакуумирования от 75 м³/ч до 1,250 м³/ч

Тип	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	D2 [mm]	G1	G5	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
SB 605 390 13.2 IE3- TYP2	525	563.0	-	100	G4"-F	M8-F	611	643.0	-	350	400
SB 1050 290 11 IE3- TYP1	525	563.0	-	100	G4"-F	M8-F	611	643.0	-	350	400
SB 1240 260 13.2 IE3-TYP2	525	563.0	-	100	G4"-F	M8-F	611	643.0	-	350	400
SB 75 105 0.37 IE2- TYP1	232	-	9.0	40	G1-1/4"-F	-	271	332.0	392.0	100	200