


Blocksauger VCBL-G-K1


Höhe 30 mm



Blocksauger VCBL-G-K1



Systemaufbau Blocksauger VCBL-G-K1



Blocksauger VCBL-G-K1 auf einer MDF-Verschleißplatte

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Speziell entwickelte Sauger-Baureihe für die Anwendung direkt auf der MDF-Verschleißplatte von Nestingmaschinen
- Die Sauger werden über Vakuum-Schläuche, die an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen werden, mit Vakuum versorgt
- Durch die geringe Arbeitshöhe von 30 mm ideal für 3-Achs-Bearbeitungszentren mit niedrigen z-Höhen
- Alle Sauger verfügen über ein Tastventil, wodurch das Vakuum erst nach Auflegen des Werkstücks aktiviert und die Werkstückoberfläche geschont wird

Aufbau

- Saugplatte oben (1) zum Fixieren des Werkstücks
- Schlauchanschluss (2) mit M5-Innengewinde zur Verbindung mit dem Schablonenanschluss der CNC-Maschine
- Robuster Grundkörper (3) aus Aluminium
- Speziell entwickelter Reibbelag auf der Unterseite (4)
- Austauschbare Moosgummi-Dichtung (5) zum Ansaugen auf der MDF-Platte
- Tastventil (6) aus weichem Kunststoff

Produkt-Highlights

- Schlauchanschlussmöglichkeit erlaubt einfache Verbindung zur Vakuum-Versorgung
- Einfacher Austausch der Saugplatte im Verschleißfall
- Auf Maß gefräster Reibbelag auf der Unterseite optimiert für glatte Oberflächen
- Leichtgängiges Kunststoff-Tastventil erlaubt beschädigungsfreies Fixieren des Werkstücks

Blocksauger VCBL-G-K1

Höhe 30 mm

Bestellschlüssel Blocksauger VCBL-G-K1

VCBL-G-K1	–	120x50	–	x30
1		2		3

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
VCBL-G-K1	Blocksauger für Nestingtische, 1-Kreis-System

2 – Saugfläche

Code	LxB in mm
120x50...	120x50 und 140x115
140x115	

3 – Höhe

Code	Höhe in mm
x30	30

Der Blocksauger VCBL-G-K1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte mit den Maßen 140x115 mm oder 120x50 mm
- Grundkörper aus Aluminium
- Reibplatte unten
- Steckverschraubung Typ STV

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte, Tastventil, Steckverschraubung

Bestelldaten Blocksauger VCBL-G-K1

Typ	Artikel-Nr.
VCBL-G-K1 140x115x30	10.01.12.03766 
VCBL-G-K1 120x50x30	10.01.12.03776 

Bestelldaten Ersatzteile Blocksauger VCBL-G-K1

Ersatzteile	Artikel-Nr.
Saugplatte (oben)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE 10.01.12.00012 
Saugplatte (unten)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.00228 

Ersatzteile	Artikel-Nr.
Tastventil	TV D9 4.3 10.01.12.02514

Typ	Ersatzteile	STV-W M5-AG 6	STV-W M5-AG 4
VCBL-G-K1	Steckverschraubung-Winkel	10.08.02.00235	10.08.02.00155


Technische Daten Blocksauger VCBL-G-K1

Typ	Aufbau Schlauchtyp
VCBL-G-K1 140x115x30	Schlauch D = 6 d = 4
VCBL-G-K1 120x50x30	Schlauch D = 6 d = 4


Blocksauger VCBL-G-K1

Höhe 30 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-G-K1



VCBL-G-K1 140x115



VCBL-G-K1 120x50

Blocksauger VCBL-G-K1

Höhe 30 mm

Konstruktionsdaten Blocksauger VCBL-G-K1

Typ	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-G-K1 140x115x30	114	107	6	30	-	140	133
VCBL-G-K1 120x50x30	50	133	6	30	14	120	107