


## Adapter-Plates AP-R


Standardmaß 130 x 130 mm und 160 x 160 mm



Adapter-Plates AP-R



Systemaufbau Adapter-Plates AP-R



Adapter-Plates AP-R mit Blocksaugern VCBL-B beim Aufspannen einer Spanplatte

### Eignung für branchenspezifische Anwendungen

#### Anwendung

- Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Rastertischen
- Die Adapter-Plate wird direkt auf das Raster des Nestingtischs aufgesetzt
- Blocksauger VCBL-B können in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt werden, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
- Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich

#### Aufbau

- Dichtring (1) zum Abdichten gegen die Saugerunterseite
- Robuster Grundkörper (2) aus Aluminium
- Dichtrahmen (3) verfügbar für verschiedene Tischraster
- Saugeraufnahme passend für Blocksauger VCBL-B (4) als Zubehör erhältlich

#### Produkt-Highlights

- Baukastensystem aus Adapter-Plate und Saugern bietet maximale Flexibilität bei der Saugerpositionierung
- Verschieden hohe Sauger ermöglichen mehrere Arbeitshöhen und je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung
- Nicht benötigte Blocksauger VCBL-B können dank Tastventil auf dem Maschinentisch verbleiben

# Adapter-Plates AP-R

Standardmaß 130 x 130 mm und 160 x 160 mm

## Bestellschlüssel Adapter-Plates AP-R

<b>AP-R</b>	–	<b>130x130x16</b>	–	<b>30/40</b>
1		2		3

### 1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
AP-R	Adapterplatte für Rastertisch-Systeme

### 2 – Abmessungen

Code	LxBxH in mm
130x130x16...	130x130x16 bis
160x160x16	160x160x16

### 3 – Rastermaße

Code	Rastermaß in mm
30/40	30x30 bis 40x40
50x50	50x50



Die Adapter-Plate AP-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Grundkörper aus Aluminium
- Dichtrahmen unten

Verfügbare Ersatzteile: Dichtrahmen

Verfügbares Zubehör: Blocksauger













## Bestelldaten Adapter-Plates AP-R

Typ	Artikel-Nr.
AP-R-130x130x16-30/40	10.01.15.00279 
AP-R-160x160x16-50x50	10.01.15.00296 

## Bestelldaten Ersatzteile Adapter-Plates AP-R

Typ	Ersatzteile	Artikel-Nr.
AP-R-130x130x16-30/40	Dichtrahmen ISDR 120x120x13.5 R 30/40	10.01.15.00353
AP-R-160x160x16-50x50	Dichtrahmen ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

## Bestelldaten Zubehör Adapter-Plates AP-R

Typ	Artikel-Nr.
Blocksauger VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165 
Blocksauger VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166 
Blocksauger VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167 
Blocksauger VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168 
Blocksauger VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169 
Blocksauger VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170 
Blocksauger VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171 
Blocksauger VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172 
Blocksauger VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173 
Blocksauger VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174 
Blocksauger VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175 
Blocksauger VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176 

## Technische Daten Adapter-Plates AP-R


Typ	Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe [mm]
AP-R-130x130x16-30/40	5/7
AP-R-160x160x16-50x50	5/7

## Adapter-Plates AP-R

Standardmaß 130 x 130 mm und 160 x 160 mm

### Konstruktionsdaten Adapter-Plates AP-R

---



---

AP-R

## Adapter-Plates AP-R

Standardmaß 130 x 130 mm und 160 x 160 mm

### Konstruktionsdaten Adapter-Plates AP-R

Typ	B [mm]	H [mm]	L [mm]
AP-R-130x130x16-30/40	130	16	130
AP-R-160x160x16-50x50	160	16	160