


## Halter für Sauggreifer HT-SG

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter



Halter für Sauggreifer HT-SG



Systemaufbau Halter für Sauggreifer HT-SG



Halter für Sauggreifer HT-SG in Kombination mit Glockensauggreifer SAX bei der Handhabung eines Blechteils

### Eignung für branchenspezifische Anwendungen

#### Anwendung

- Halter zur Montage von Vakuum-Sauggreifern an Tooling-Traversen
- Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

#### Aufbau

- Ausführung HT-SG (schmale Bauform)
- Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3:  $\varnothing$  28,5 mm; A5:  $\varnothing$  32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2:  $\varnothing$  19 mm) (1)
- Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Anschluss (3)

#### Produkt-Highlights

- Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten
- Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze
- Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsystem)
- Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Vakuum-Sensoren und Sauggreifern

# Halter für Sauggreifer HT-SG

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

## Bestellschlüssel Halter für Sauggreifer HT-SG



### 1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
HT-SG	Halter für Sauggreifer

### 2 – Anbindung Tooling

Code	Anbindung in mm
A2	ø 19, Zapfen
A3	ø 28,5, Kugel
A5	ø 32, Kugel

### 3 – Breite

Code	Breite in mm
22	22
46	46

### 4 – Anschluss Sauggreifer

Code	Anschluss
G1/4-AG	G1/4-AG
G3/8-AG	G3/8-AG
NPT1/4-AG	NPT1/4-AG
NPT3/8-AG	NPT3/8-AG
RA	Rechteckadapter

Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

## Bestelldaten Halter für Sauggreifer HT-SG

Typ	Artikel-Nr.
HT-SG A2 22 G1/4-AG	10.07.06.00445
HT-SG A2 22 G3/8-AG	10.07.06.00450
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00448
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00453
HT-SG A3 22 G1/4-AG	10.07.06.00342
HT-SG A3 22 G3/8-AG	10.07.06.00344
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00446
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00451
HT-SG A5 22 G1/4-AG	10.07.06.00444
HT-SG A5 22 G3/8-AG	10.07.06.00449
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00447
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00452
HT-SG 46 RA	10.07.06.00336


## Technische Daten Halter für Sauggreifer HT-SG

Typ	Gewicht [g]
HT-SG A2 22 G1/4-AG	62
HT-SG A2 22 G3/8-AG	70
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	54
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	59
HT-SG A3 22 G1/4-AG	76
HT-SG A3 22 G3/8-AG	84
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	70
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	73
HT-SG A5 22 G1/4-AG	88
HT-SG A5 22 G3/8-AG	98
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	81
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	84
HT-SG 46 RA	66


# Halter für Sauggreifer HT-SG

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

## Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG



HT-SG AG



HT-SG RA

# Halter für Sauggreifer HT-SG

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

## Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG

Typ	B [mm]	B1 [mm]	B3 [mm]	D [mm]	G1	G2	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]
HT-SG A2 22 G1/4- AG	22	-	-	19	G1/4"-IG	G1/4"-AG	25	59	-	40	73	61	22	17
HT-SG A2 22 G3/8- AG	22	-	-	19	G1/4"-IG	G3/8"-AG	25	59	-	40	73	61	22	22
HT-SG A2 22 NPT1/4- AG	22	-	-	19	G1/4"-IG	NPT1/4-AG	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A2 22 NPT3/8- AG	22	-	-	19	G1/4"-IG	NPT3/8-AG	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A3 22 G1/4- AG	22	-	-	29	G1/4"-IG	G1/4"-AG	25	64	-	46	80	67	22	17
HT-SG A3 22 G3/8- AG	22	-	-	29	G1/4"-IG	G3/8"-AG	25	64	-	46	80	67	22	22
HT-SG A3 22 NPT3/8- AG	22	-	-	29	G1/4"-IG	NPT3/8-AG	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A3 22 NPT1/4- AG	22	-	-	29	G1/4"-IG	NPT1/4-AG	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A5 22 G1/4- AG	22	-	-	32	G1/4"-IG	G1/4"-AG	25	66	-	46	82	67	22	17
HT-SG A5 22 G3/8- AG	22	-	-	32	G1/4"-IG	G3/8"-AG	25	66	-	46	82	67	22	22
HT-SG A5 22 NPT1/4- AG	22	-	-	32	G1/4"-IG	NPT1/4-AG	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG A5 22 NPT3/8- AG	22	-	-	32	G1/4"-IG	NPT3/8-AG	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG 46 RA	46	50	32	-	G1/4"-IG	-	13	21	5	25	47	-	-	-