


## Adapter-Plate AP-G

Standardmaß 130 x 130 mm



Adapter-Plate AP-G



Systemaufbau Adapter-Plate AP-G



Adapter-Plates AP-G mit Blocksaugern VCBL-B beim Aufspannen eines Holzwerkstücks

### Eignung für branchenspezifische Anwendungen

#### Anwendung

- Speziell entwickelte Adapter-Plate zum Einsatz von Blocksaugern VCBL-B auf Nestingtischen
- Die Adapter-Plate wird über einen Vakuum-Schlauch, der an den Schablonenanschluss der Maschine angeschlossen wird, mit Vakuum versorgt
- Die Blocksauger VCBL-B werden in beliebiger Richtung in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme der Adapter-Plate eingesetzt, um die Saugfläche nach Wunsch auszurichten
- Die Blocksauger sind in drei verschiedenen Höhen (29, 48 und 74 mm) und vier verschiedenen Saugflächen als Zubehör erhältlich

#### Aufbau

- Robuster Grundkörper (1) aus Aluminium
- Druckknopf (2) zur manuellen Belüftung der Adapter-Plate beim Positionieren
- Speziell entwickelter Reibbelag auf der Unterseite (3)
- Austauschbare Moosgummi-Dichtung (4) zum Ansaugen auf der MDF-Platte
- Saugeraufnahme (5) passend für Blocksauger VCBL-B
- Blocksauger VCBL-B (6) als Zubehör erhältlich

#### Produkt-Highlights

- Baukastenprinzip aus Adapter-Plate und Saugern bietet maximale Flexibilität bei kurzen Rüstzeiten
- Verschieden hohe Sauger ermöglichen mehrere Arbeitshöhen und je nach Maschine auch 5-Achs-Bearbeitung
- Auf Maß gefräster Reibbelag auf der Unterseite optimiert für glatte Oberflächen
- Druckknopf zur manuellen Belüftung der Unterseite ermöglicht schnelles Positionieren ohne Abschalten des Vakuums
- Nicht benötigte Blocksauger VCBL-B können dank Tastventil auf dem Maschinentisch verbleiben

**Bestellschlüssel Adapter-Plate AP-G**

# Adapter-Plate AP-G

Standardmaß 130 x 130 mm

<b>AP-G</b>	–	<b>145x130x26</b>
1		2

**1** – Kurzbezeichnung

Code	Typ
AP-G	Adapter-Plate für Nestingtische, Glatttisch-System

**2** – Abmessungen

Code	LxBxH in mm
145x130x26	145x130x26

Die Adapter-Plate AP-G wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Grundkörper aus Aluminium
- Reibplatte unten

Verfügbares Zubehör: Blocksauger, Steckverschraubung, Verschlusschraube mit Bund, Einstecknippel, Druckluftkupplung

 **Bestelldaten Adapter-Plate AP-G**

Typ	Artikel-Nr.
AP-G-145x130x26	10.01.12.03876 

 **Bestelldaten Zubehör Adapter-Plate AP-G**

Typ	Artikel-Nr.
Blocksauger	VCBL-B 140x130x29 TV 10.01.12.03165 
Blocksauger	VCBL-B 125x75x29 TV 10.01.12.03166 
Blocksauger	VCBL-B 120x50x29 TV 10.01.12.03167 
Blocksauger	VCBL-B 130x30x29 TV 10.01.12.03168 
Blocksauger	VCBL-B 140x130x48 TV 10.01.12.03169 
Blocksauger	VCBL-B 125x75x48 TV 10.01.12.03170 
Blocksauger	VCBL-B 120x50x48 TV 10.01.12.03171 
Blocksauger	VCBL-B 130x30x48 TV 10.01.12.03172 
Blocksauger	VCBL-B 140x130x74 TV 10.01.12.03173 
Blocksauger	VCBL-B 125x75x74 TV 10.01.12.03174 
Blocksauger	VCBL-B 120x50x74 TV 10.01.12.03175 
Blocksauger	VCBL-B 130x30x74 TV 10.01.12.03176 

Typ	Artikel-Nr.
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 4 10.08.02.00157
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 6 10.08.02.00159
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 8 10.08.02.00161
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 12 10.08.02.00162
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/4-AG 10 10.08.02.00251
Verschluss-Schraube mit Bund	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring 10.08.06.00044


Typ	Artikel-Nr.
Einstecknippel	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS 10.01.12.04712

Typ	Artikel-Nr.
Druckluftkupplung	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2 10.01.12.04713

## Adapter-Plate AP-G

Standardmaß 130 x 130 mm

### Konstruktionsdaten Adapter-Plate AP-G



AP-G

### Konstruktionsdaten Adapter-Plate AP-G

Typ	B [mm]	H [mm]	L [mm]
AP-G-145x130x26	130	26	145