



Adapter-Plates ISAP-B

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm



Adapter-Plates ISAP-B



Systemaufbau Adapter-Plates ISAP-B



Adapter-Plates ISAP-B mit Mono-Bases und Sauger-Cups zum Aufspannen von Holzbauteilen

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Schlauchloses Schmalz Vakuum-Aufspannsystem für Konsolentische von Biesse mit passender Saugeraufnahme
- Die Adapter-Plates werden direkt in den Saugeraufnahmen der Konsolen positioniert
- Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
- Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
- Durch das modulare Konzept mit steckbaren Zwischenringen werden verschiedene Arbeitshöhen realisiert, sodass ein Mischbetrieb mit Saugern des Erstausrüsters möglich ist
- Beschädigungsfreies Spannen mit höchster Präzision und Haltekraft

Aufbau

- Adapter-Plate (1) Grundplatte
- Adapter-Ring (2) passend für die Saugeraufnahmen der Biesse-Konsolen
- Mono-Base (3) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
- Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
- Verschlussmagnet (4)

Produkt-Highlights

- Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
- Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
- Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
- Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Adapter-Plates ISAP-B

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm

Bestellschlüssel Adapter-Plates ISAP-B

ISAP-B	–	195x195x5
1		2

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
ISAP-B	Innospann-Adapter-Plate, Biesse-Konsolen-System

2 – Abmessungen

Code	LxBxH in mm
195x195x5	195x195x5

Die Adapter-Plate ISAP-B wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Grundplatte aus Stahl
- Verschlussmagnete zum Verschließen der Vakuum-Öffnungen
- Adapterring aus Kunststoff

Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet

Verfügbares Zubehör: Mono-Base, Zwischenring, Sauger-Cup

Bestelldaten Adapter-Plates ISAP-B

Typ	Artikel-Nr.
ISAP-B 195x195x5	10.01.14.00109




Bestelldaten Ersatzteile Adapter-Plates ISAP-B

Typ	Artikel-Nr.
Verschlussmagnet	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

Bestelldaten Zubehör Adapter-Plates ISAP-B

Typ	Artikel-Nr.
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Typ	Artikel-Nr.
Zwischenring Innospann	ISZR-V 80x19 10.01.15.00388
Zwischenring Innospann	ISZR-V 80x45 10.01.15.00054

Typ	Artikel-Nr.
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-B

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm

Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-B



ISAP-B

Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-B

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-B 195x195x5	195	75	5	195	75