


Adapter-Plates ISAP-S


Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm



Adapter-Plates ISAP-S



Systemaufbau Adapter-Plates ISAP-S



Adapter-Plates ISAP-S mit Mono-Bases und Sauger-Cups beim Spannen ein... gekrümmten Holzwerkstücks

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Schlauchloses Schmalz Aufspannsystem für Konsolentische von SCM / Morbidelli, voll kompatibel mit der Erstausrüstung
- Die Adapter-Plates werden direkt auf den Vakuum-Zuführungen der Konsolen positioniert
- Bestücken der ISAP-S mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases und Sauger-Cups
- Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
- Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
- TVN-System von SCM = S4-System von Schmalz (Breite der Konsole 109 mm)

Aufbau

- Adapter-Plate (1) Grundplatte
- Schwalbenschwanz-Aufnahme (2) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
- Dichtrahmen (3) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole und Verschlussmagnet (4)
- Mono-Base (5) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (7) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
- Zwischenring (6) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine

Produkt-Highlights

- Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
- Frei positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
- Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
- Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Adapter-Plates ISAP-S

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm

Bestellschlüssel Adapter-Plates ISAP-S

ISAP-S4	–	195x195x11
1		2

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
ISAP-S4	Innospann-Adapter-Plate, SCM/Morbidelli TVN-System

2 – Abmessungen

Code	LxBxH in mm
195x195x11	195x195x11

Die Adapter-Plates ISAP-S4 werden montiert geliefert. Die Produkte bestehen aus:

- Grundplatte aus Stahl
- Verschlussmagnete zum Verschließen der Vakuum-Öffnungen

Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Mono-Base, Zwischenring, Sauger-Cup

Bestelldaten Adapter-Plates ISAP-S

Typ	Artikel-Nr.
ISAP-S4 195x195x11	10.01.14.00231

Bestelldaten Ersatzteile Adapter-Plates ISAP-S

Typ	Ersatzteile	Artikel-Nr.
ISAP-S4 195x195x11	Verschlussmagnet	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

Typ	Ersatzteile	Artikel-Nr.
ISAP-S4	Verschleißteilsatz	Dichtrahmen unten VST VCBL-S DI-RA 10.01.12.03318

Bestelldaten Zubehör Adapter-Plates ISAP-S

Typ	Artikel-Nr.
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Typ	Artikel-Nr.
Zwischenring Innospann	ISZR-V 80x15 10.01.15.00052

Typ	Artikel-Nr.
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-S

Standardmaß 195 x 195 mm, Lochrastermaß 75 mm

Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-S



ISAP-S4

Konstruktionsdaten Adapter-Plates ISAP-S

Typ	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-S4 195x195x11	195	145	11	28	195	145