


Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS


Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm



Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS



Systemaufbau Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS



Strömungsgreifer SCGS bei der Handhabung von Backwaren

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Handhabung von Produkten aus Bereichen wie Elektronik und Verpackung
- Handhabung von bestückten und unbestückten Leiterplatten
- Handhabung von biegeschlaffen und forminstabilen Bauteilen
- Handhabung von Composite-Textilien
- Handhabung von extrem dünnen, empfindlichen Folien und Gläsern
- Handhabung von Trockenlebensmitteln

Aufbau

- Saugeranschlussnippel aus Aluminium (FDA-konform)
- Sauger (Ø 20-50 mm) aus FDA-konformen SI-MD, SI-HD und elektrostatischem NBR-ESD
- Greiffläche aus POM (Ø 30 mm)
- Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme

Produkt-Highlights

- Kontaktelemente wahlweise lebensmittelecht (POM, SI-MD und SI-HD) oder leitfähig für die Ableitung elektrischer Ladungen (NBR-ESD)
- Sehr hoher Saugvolumenstrom ermöglicht sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken
- Weiche, flexible Dichtlippe für beste Dämpfung und Dichtung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse
- Saugfläche aus POM verhindert Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks
- Sauger werkzeuglos demontierbar für einfache Reinigung

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS

Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm

Bestellschlüssel Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS

SAUG-SCGS	-	20	-	SI-HD	-	B
1		2		3		4

1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
SAUG-SCGS	SAUG-SCGS

2 – Saugfläche

Code	Durchmesser in mm
20...50	ø 20 bis 50

3 – Material

Code	Material
NBR-ESD-55	Nitril-Kautschuk
SI-MD-55	Silikon
SI-HD-65	Silikon

4 – Bauform

Code	Typ
B	Balgsauggreifer

Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

- Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
- Sauggreifer (Schritt 2)

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung

Bestelldaten Sauggreifer für Strömungsgreifer SCGS

Typ	Artikel-Nr.
Saugfläche	SAUG-FL SCGS 30 POM
	10.01.30.00894

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 20 SI-HD-65
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 30 SI-HD-65
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 40 SI-HD-65
Sauggreifer (rund)	SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Multimediale Produktpräsentation

Medium	Link
Produktvideo	https://vimeo.com/691405259/dd95849c3a