


Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm



Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC



Systemaufbau Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC



Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC in Kombination mit Halter HT-SG und Sauggreifer SAX bei der Handhabung eines Automobilteils

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung

- Modulare Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern an Haupt- und Quertraversen für ein flexibel einstellbares Leichtbausystem
- Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
- Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Aufbau

- Fertige Baugruppe aus Rohrklemmen 25 und 40 mm (1), Rohrklemmen 25 und 40 mm (2)
- Verzahnung mit 10°-Teilung (3)
- Männliche Ausführung in grau, aufsteckbar oder aufklemmbar
- Weibliche Ausführung in schwarz, aufsteckbar

Produkt-Highlights

- Hochfeste Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung für hochdynamische Prozesse durch Formschluss zwischen den Komponenten
- Einfache Auslegung und schneller Aufbau durch übersichtliches Portfolio
- Flexible Winkeleinstellung mit 10°-Teilung ermöglicht breites Anwendungsspektrum

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm

Bestellschlüssel Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

SXT-TC	-	F4	-	0	-	C4
1		2		3		4

1 – Kurzbezeichnung

Code	Typ
SXT-TC	Anbindungen (verzahnt), vorkonfiguriert

2 – Anbindung 1

Code	Durchmesser in mm
F2	ø 25 mm, weiblich
F4	ø 40 mm, weiblich
F11N	ø 25,4, weiblich

3 – Einstellwinkel

Code	Winkel
0	Gerade Verbindung (ohne Verlängerung)

4 – Anbindung 2

Code	Durchmesser Klemme in mm
C4	ø 40, männlich, aufklemmbar
M2	ø 25, männlich
M4	ø 40, männlich
M-A5	ø 32, männlich, Kugelklemme
C1.5IN	ø 38,1, männlich, aufklemmbar

Auswahlmatrix Montage-Set SXT

Komponente 1	Komponente 2	Schraubenlänge	Montage-Set
SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

Die Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC werden montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm

Bestelldaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ	Artikel-Nr.
SXT-TC-F2-0-C4	10.07.13.00156
SXT-TC-F2-0-M2	10.07.13.00157
SXT-TC-F2-0-M4	10.07.13.00155
SXT-TC-F4-0-C4	10.07.13.00169
SXT-TC-F4-0-M4	10.07.13.00168
SXT-TC-F2-0-C1.5IN	10.07.13.00214
SXT-TC-F4-0-C1.5IN	10.07.13.00435

Bestelldaten Ersatzteile Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ	Ersatzteile	Artikel-Nr.
SXT-TC-F2-0-C4	Montage-Set SXT	10.07.13.00182
SXT-TC-F2-0-M2	Montage-Set SXT	10.07.13.00179
SXT-TC-F2-0-M4	Montage-Set SXT	10.07.13.00181
SXT-TC-F4-0-C4	Montage-Set SXT	10.07.13.00183
SXT-TC-F4-0-M4	Montage-Set SXT	10.07.13.00182
SXT-TC-F2-0-C1.5IN	Montage-Set SXT	10.07.13.00182
SXT-TC-F4-0-C1.5IN	Montage-Set SXT	10.07.13.00182


Technische Daten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ	Gewicht [g]
SXT-TC-F2-0-C4	334
SXT-TC-F2-0-M2	236
SXT-TC-F2-0-M4	242
SXT-TC-F4-0-C4	348
SXT-TC-F4-0-M4	256
SXT-TC-F2-0-C1.5IN	344
SXT-TC-F4-0-C1.5IN	349

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm

Konstruktionsdaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC



SXT-TC

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm

Konstruktionsdaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ	B [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	L [mm]	X1 [mm]
SXT-TC-F2-0-C4	35	25	40	69,5	56,0	20	26	106,8	46
SXT-TC-F2-0-M2	35	25	25	56,0	56,0	20	20	77,3	41
SXT-TC-F2-0-M4	35	25	40	66,0	56,0	20	25	87,8	46
SXT-TC-F4-0-C4	35	40	40	69,5	66,0	25	26	116,8	61
SXT-TC-F4-0-M4	35	40	40	66,0	66,0	25	25	97,8	51
SXT-TC-F2-0-C1.5IN	35	25	39	69,5	56,0	20	26	106,8	56
SXT-TC-F4-0-C1.5IN	35	40	39	69,5	66,0	25	26	116,8	61

Multimediale Produktpräsentation

Medium	Link
Produktvideo	https://vimeo.com/408410864