

Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG


Saugfläche von 20 mm bis 60 mm



Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG

Aufbau

- Saugeranschlussnippel aus POM (FDA-konform) oder Aluminium
- Sauggreifer (Ø 20-50 mm) aus Silikon (SI-HD / SI-MD) (FDA-konform)
- Greiffläche aus POM (Ø 60 mm)
- Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme



Bestellschlüssel Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG

Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung


- Modularer, kompakter Greifer zur Handhabung von trockenen Lebensmitteln auch bei hoher Leckage
- Kontaktelement aus FDA-konformem Material für den direkten Kontakt mit trockenen Lebensmitteln
- Handhabung von empfindlichen Lebensmitteln mit minimalem Oberflächendruck
- Handhabung von z. B. Waffeln oder Keksen mit stark strukturierten Oberflächen
- Gesamter Greifer im Hygienic Design aus lebensmittelechten Materialien

Produkt-Highlights

- Lebensmittelechte Materialien ermöglichen Handhabung von Backwaren und Süßigkeiten
- Kompakte und leichte Bauform bei hoher Saugleistung für hochdynamische Prozesse
- Effektive Dämpfung und Abdichtung strukturierter Werkstücke beim Aufsetzen durch weiche, flexible Dichtlippe
- Saugfläche aus POM mit eng aneinander positionierten Saugöffnungen für schonende Handhabung
- Leichte Reinigung durch Hygienic Design

Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG

Saugfläche von 20 mm bis 60 mm



1 – Kurzbezeichnung

Code	Ausführung
SAUG-SFG	SAUG-SFG
SAUG-FL SFG	SAUG-FL SFG

2 – Saugfläche

Code	Durchmesser in mm
20...59.5	ø 20 bis 59,5

3 – Saugeranschlussfläche

Code	LxB in mm
36x25	36x25

4 – Material

Code	Material
SI-MD-55	Silikon (MD = metalledetektierbar)
SI-HD-65	Silikon (HD = heavy duty)
POM	Polyoxymethylen

5 – Bauform

Code	Typ
B	Balgsauggreifer

Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage

Sauggreifer (Schritt 2)

Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA

Bestelldaten Sauggreifer für Strömungsgreifer SFG

Typ	Artikel-Nr.
Saugfläche SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM	10.01.30.01001

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B	10.01.30.01141
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 30 SI-HD-65 B	10.01.30.01143
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B	10.01.30.01145
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 50 SI-HD-65 B	10.01.30.01147
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B	10.01.30.01142
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B	10.01.30.01144
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 40 SI-MD-55 B	10.01.30.01146
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B	10.01.30.01148

Typ	Artikel-Nr.
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 20 SI-HD-65	10.01.30.00998
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 30 SI-HD-65	10.01.30.00997
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 40 SI-HD-65	10.01.30.00994
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 50 SI-HD-65	10.01.30.00993
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 20 SI-MD	10.01.30.01047
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 30 SI-MD	10.01.30.01048
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 40 SI-MD	10.01.30.01049
Sauggreifer (rund) SAUG-SFG 50 SI-MD	10.01.30.01050

Multimediale Produktpräsentation

Medium	Link
Produktvideo	https://vimeo.com/475025453 https://vimeo.com/461417954