

# Поворотные патрубки DEF

Макс. скорость поворота 3,500/мин



**Пригодность для применений индустриальной направленности**

## Применение

- Снабжение быстро движущихся деталей машин или поворотных захватных систем сжатым воздухом или вакуумом



Поворотные патрубки DEF

## Конструкция

- Поворотный патрубок со стальным ротором и корпусом из высокопрочного алюминия

## Основные продукты

- Поворотная головка для подвода вакуума и сжатого воздуха, в том числе для быстро движущихся элементов машины или захватов
- Долговечное, не требующее технического обслуживания исполнение из высокопрочного алюминия и стали

## Сокращенное обозначение Поворотные патрубки DEF

DEF	–	R	–	3500
1		2		3

### 1 – Abbreviated designation

Code	Version
DEF	DEF

### 2 – Design

Code	Type
GE	Straight
L	Left-handed thread
R	Right-handed thread
W	Angled

### 3 – Maximal speed

Code	Maximal speed per minute
21...3500	21 to 3500

Перемещение гибких, нежестких компонентов

Перемещение материалов, которые трудно захватить с помощью вакуума, таких как текстиль, шерсть, фильтры, тканое стекловолокно или углеродное волокно, тканый арамид, губчатые материалы и т.д.