

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм



Пригодность для применений индустриальной направленности



Применение

- Шланговый зажим SSB для крепления гладких шлангов
- Шланговый зажим SSD для крепления армированных проволокой шлангов

Шланговые зажимы SSB / SSD

Конструкция

- Шланговый зажим из оцинкованной стали
- Прочный зажимный винт для безопасного зажима

Основные продукты

- Хомуты со внутренним диаметром до 84 мм подходят для всех предлагаемых шлангов
- Уверенная фиксация всех вакуумных шлангов благодаря прочному винтовому шпинделю, в том числе с проволочной спиралью

Сокращенное обозначение Шланговые зажимы SSB / SSD

SSB	–	10-16	–	ST-VZ
1		2		3

1 – Abbreviated designation

Code	Version
SSB	Smooth hoses
SSD	Hoses with wire reinforcement

2 – Clamping range

Code	Clamping range in mm
10-16...85-90	ø 10-16 to 85-90

3 – Material

Code	Material
ST-VZ	Steel, plated
A2	Stainless steel

Шланговый зажим SSB/SSD поставляется нужного диаметра.

Доступные аксессуары: крышка

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм

Данные для Заказа Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	Артикул	Аксессуары	Артикул
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 38-43 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 43-49 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 54-60 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-71 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-


Технические характеристики Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	Диапазон фиксации [мм]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 мм
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 мм
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 мм
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 мм
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 мм
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 мм
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 мм
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 мм
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 мм
SSD 38-43 ST-VZ	38,0 ... 43,0 мм
SSD 43-49 ST-VZ	43,0 ... 49,0 мм
SSD 54-60 ST-VZ	54,0 ... 60,0 мм
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 мм
SSD 65-71 ST-VZ	64,0 ... 70,0 мм
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 мм
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 мм

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм

📐 Конструктивные Данные Шланговые зажимы SSB / SSD



Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм

Конструктивные Данные Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 38-43 ST-VZ	38	43	13
SSD 43-49 ST-VZ	43	49	15
SSD 54-60 ST-VZ	54	60	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-71 ST-VZ	65	71	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19