

# Abrazaderas SSB / SSD

Margen de fijación de 10 mm a 90 mm



Adecuado para aplicaciones específicas de ramo



## Aplicación

- Abrazadera SSB para la fijación de tubos flexibles lisos
- Abrazadera SSD para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre

Abrazaderas SSB / SSD

## Diseño

- Abrazadera de acero galvanizado
- Estable husillo roscado para una fijación segura

## Lo más destacado del producto

- Abrazaderas de hasta 84 mm de diámetro adecuadas para todas las mangueras ofrecidas
- Sujeción segura para todas las mangueras de vacío gracias al estable husillo roscado, también con espiral de alambre

## Clave de nomenclatura Abrazaderas SSB / SSD

<b>SSB</b>	-	<b>10-16</b>	-	<b>ST-VZ</b>
1		2		3

### 1 - Designación breve

Código	Diseño
SSB	Tubos flexibles lisos
SSD	Tubos flexibles reforzados con alambre

### 2 - Margen de sujeción

Código	Margen de sujeción en mm
10-16...85-90	ø 10-16 a 85-90

### 3 - Material

Código	Material
ST-VZ	Acero, galvanizado
A2	Acero inoxidable

La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.

Accesorios disponibles: casquillo

## Abrazaderas SSB / SSD

Margen de fijación de 10 mm a 90 mm

### Datos de pedido Abrazaderas SSB / SSD

Tipo	Número de artículo	Accesorios	Número de artículo
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Tapa protectora (rectangular)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 38-43 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 43-49 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 54-60 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-71 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-

### Datos técnicos Abrazaderas SSB / SSD


Tipo	Margen de fijación [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 mm
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 mm
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 mm
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 mm
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 mm
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 mm
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 mm
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 mm
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 mm
SSD 38-43 ST-VZ	38,0 ... 43,0 mm
SSD 43-49 ST-VZ	43,0 ... 49,0 mm
SSD 54-60 ST-VZ	54,0 ... 60,0 mm
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 mm
SSD 65-71 ST-VZ	65,0 ... 71,0 mm
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 mm
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 mm

## Abrazaderas SSB / SSD

Margen de fijación de 10 mm a 90 mm

### Datos de diseño Abrazaderas SSB / SSD

---



## Abrazaderas SSB / SSD

Margen de fijación de 10 mm a 90 mm

### Datos de diseño Abrazaderas SSB / SSD

Tipo	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 38-43 ST-VZ	38	43	13
SSD 43-49 ST-VZ	43	49	15
SSD 54-60 ST-VZ	54	60	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-71 ST-VZ	65	71	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19