

Matériel de mesure et de réglage

Manomètres VAM-D



Plage de mesure de -1 bar à 10 bar



Adaptable à tous secteurs d'activités



Manomètres VAM-D

Structure

- Manomètre numérique à piles dans un boîtier en polycarbonate
- Montage par raccord G1/8" mâle ou à filetage intérieur M5
- Équerre de fixation et cadre de montage disponibles comme accessoires
- Indicateur de pile intégré à l'écran (pile échangeable)
- Ecran LCD avec affichage de 3 ½ chiffres et 7 segments

Application

- Manomètre électronique avec affichage numérique : Utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et l'affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la pression (de 0 à 10 bar)
- Montage aisé grâce à sa forme cubique
- Montage direct dans des systèmes de manipulation grâce à de petites dimensions et un faible poids
- Idéal pour application mobile (à piles)
- Recherche simple et rapide des erreurs dans les systèmes de vide et de pression (disponible en option)

Nos points forts...

- Manomètre électronique à affichage numérique
- Structure compacte et à piles. Poids très faible (40 g seulement environ)
- Mesure et affichage des valeurs de vide et de pression

Vos avantages...

- Surveillance visuelle, bien visible de l'installation et du processus
- Idéal pour l'utilisation mobile, pas de source de tension externe requise
- Utilisation universelle dans les systèmes de vide et de pression



Code de désignation Manomètres VAM-D

VAM-D	-	30x30	-	VP10	-	G1/8-AG	-	SET
1		2		3		4		5

1 – Désignation courte

Code	Modèle
VAM-D	VAM-D

2 – Dimensions

Code	Dimensions en mm
30x30	30x30

3 – Plage de mesure

Code	Plage de mesure en bar
VP10	-1 à 10

4 – Connexion

Code	Connexion
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = mâle (M))

5 – Complément de la gamme de produits

Code	Type
SET	Kit pour la recherche des erreurs

Le manomètre électronique VAM-D avec affichage numérique est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage

Schmalz –
L'entreprise

Ventouses
à vide

Préhenseurs
spéciaux

Systèmes de
préhension

Systèmes de
bridage

Éléments
de fixation

Générateurs
de vide

Technique
de vannes

Interrupteurs
et contrôle

Filtres et
raccords

Services

Contact

Glossaire

Index des
produits



Manomètres VAM-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar



Données de commande Manomètres VAM-D

Type*	Réf. article
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET	10.07.02.00057

*Le kit comprend manomètre VAM-D, raccords rapides appropriés, obturateurs et aiguille de mesure



Données de commande Accessoires Manomètres VAM-D

Type	Réf. article
Équerre de fixation	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Cadre de montage	EINB-RAx33.8x35.4 VS




Données techniques Manomètres VAM-D

Type	Moyen de mesure	Plage de mesure [bar]	Température de travail [°C]	Protection sur-pression max. [bar]	Affichage de la valeur actuelle	Précision de la reproduction	Poids [g]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile	-1.0...10.0	0 ... 50	3	DEL 3 chiffres 7 seg.	± 1% de la plage de mesure	40



Dimensions Manomètres VAM-D



VAM-D

Type	B [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG4 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	30	G1/8"-M	M5-F	M3-F	22	37	30	6	9,3	4	12	20	20

