

# Manomètres VAM-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar



Manomètres VAM-D

## Adaptable à tous secteurs d'activités

### Application

- Manomètre électronique avec affichage numérique : Utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et l'affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la pression (de 0 à 10 bar)
- Montage aisé grâce à sa forme cubique
- Montage direct dans des systèmes de manipulation grâce à de petites dimensions et un faible poids
- Idéal pour application mobile (à piles)
- Recherche simple et rapide des erreurs dans les systèmes de vide et de pression (disponible en option)

### Structure

- Manomètre numérique à piles dans un boîtier en polycarbonate
- Montage par raccord G1/8" mâle ou à filetage intérieur M5
- Équerre de fixation et cadre de montage disponibles comme accessoires
- Indicateur de pile intégré à l'écran (pile échangeable)
- Ecran LCD avec affichage de 3 ½ chiffres et 7 segments

### Points forts des produits

- Manomètre électronique à affichage numérique clair
- Idéal pour une utilisation mobile, car compact, léger (environ 40 g seulement) et fonctionne sur batterie
- Indique et enregistre les valeurs de vide et de pression

### Code de désignation Manomètres VAM-D

VAM-D	-	30x30	-	VP10	-	G1/8-AG	-	SET
1		2		3		4		5

#### 1 - Désignation courte

Code	Modèle
VAM-D	VAM-D

#### 2 - Dimensions

Code	Dimensions en mm
30x30	30x30

#### 3 - Plage de mesure

Code	Plage de mesure en bar
VP10	-1 à 10

#### 4 - Connexion

Code	Connexion
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = mâle (M))

#### 5 - Complément de la gamme de produits

Code	Type
SET	Kit pour la recherche des erreurs

Le manomètre électronique VAM-D avec affichage numérique est livré prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage

# Manomètres VAM-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

## Données de commande Manomètres VAM-D

Type*	Réf. article
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET	10.07.02.00057

\*Le kit comprend manomètre VAM-D, raccords rapides appropriés, obturateurs et aiguille de mesure

## Données de commande Accessoires Manomètres VAM-D

Type	Réf. article
Cadre d'installation	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Cadre	EINB-RAx33.8x35.4 VS


## Données techniques Manomètres VAM-D

Type	Moyen de mesure	Plage de mesure [bar]	Température de travail [°C]	Protection surpression max. [bar]	Affichage de la valeur actuelle	Précision de la reproduction	Poids [g]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile	-1,0 ... 10,0 bar	0 ... 50 °C	3	DEL 3 chiffres 7 seg.	± 1% de la plage de mesure	40

## Manomètres VAM-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

### Données de construction Manomètres VAM-D



VAM-D

## Manomètres VAM-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

### Données de construction Manomètres VAM-D

Type	B [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG4 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	30	G1/8"-M	M5-F	M3-F	22	37	30	6	9,3	4	12	20	20