

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

Adaptable à tous secteurs d'activités

Application

- Pour le raccordement des préhenseurs à aiguilles au dispositif de préhension et à l'alimentation des fluides.



Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

Structure

- Système de support HTS : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
- Plaque de fixation : 38x15x11.5 mm, filetage intérieur G1/4"
- Kit de capteurs pour les deux positions finales avec connexion par fiche M12
- Raccord fileté rapide en version coudée pivotante pour un diamètre extérieur de tuyau de 6 mm

Points forts des produits

-