

Ventosas para garra de flujo SCGS

Superficie de ventosa de 20 mm a 50 mm



Ventosas para garra de flujo SCGS

Diseño

- Boquilla de conexión de ventosa hecha de POM (conforme a la FDA) o de aluminio
- Ventosa (Ø 30 mm) de perbunan NBR-CO (conductor), NBR-ESD o silicona (SI-HD) (conforme a la FDA)
- Superficie de succión de POM (Ø 20-50 mm)
- Diámetro de vástago grande para alto caudal

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación

- Manipulación de productos de sectores como la electrónica y el envase
- Manipulación de placas de circuito impreso montadas y sin montar
- Manipulación de piezas flexibles y de forma inestable
- Manipulación de textiles de materiales compuestos
- Manipulación de láminas y vidrios extremadamente finos y delicados
- Manipulación de alimentos secos

Productos destacados

- Elementos de contacto opcionalmente aptos para alimentos (POM, SI-MD y SI-HD) o conductores para la descarga de cargas eléctricas (NBR-ESD)
- El gran caudal de aspiración permite un agarre seguro incluso de piezas porosas y muy estructuradas
- Labio de sellado suave y flexible para una mejor amortiguación y sellado en superficies estructuradas, por ejemplo galletas
- La superficie de succión de POM evita la deformación y daños a la pieza
- La ventosa se puede desmontar sin herramientas para facilitar su limpieza

Ventosas para garra de flujo SCGS

Superficie de ventosa de 20 mm a 50 mm

Datos de pedido Ventosas para garra de flujo SCGS

Tipo		Número de artículo
Superficie de aspiración	SAUG-FL SCGS 30 POM	10.01.30.00894

Tipo		Número de artículo
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 B	10.01.30.01087
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 B	10.01.30.01088
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 B	10.01.30.01089
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 B	10.01.30.01090
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B	10.01.30.01091
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B	10.01.30.01092
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B	10.01.30.01093
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B	10.01.30.01094
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 20 SI-HD B	10.01.30.01103
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 30 SI-HD B	10.01.30.01104
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 40 SI-HD B	10.01.30.01105
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 50 SI-HD B	10.01.30.01106

Tipo		Número de artículo
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55	10.01.30.00802
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55	10.01.30.00876
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55	10.01.30.00914
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55	10.01.30.00915
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 20 SI-HD	10.01.30.00916
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 30 SI-HD	10.01.30.00917
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 40 SI-HD	10.01.30.00918
Ventosa (redonda)	SAUG-SCGS 50 SI-HD	10.01.30.00919